



MASTER LEDspot ExpertColor LV

MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 7.5-43W MR16 940 36D

MASTER LEDspot LV ExpertColor cria um ambiente acolhedor e confortável para áreas de hotelaria, residenciais e restaurantes. Cria um ambiente impressionante de iluminação superior com um espectro personalizado, CRI elevado e funcionalidade de regulação profunda. O resultado? Uma belíssima experiência de iluminação. Além disso, o design da lente inovador, sem margens, adequa-se a praticamente qualquer decoração de interiores com o seu visual impecável e cuidado. E pode ainda tirar partido da família completa ExpertColor, que também inclui lâmpadas LEDspot MV e LEDspot Par.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	GU5.3 [GU5.3]
Vida útil nominal (Nom.)	40000 h
Ciclo de comutação	50000X
Tipo técnico	7.5-43W

Dados técnicos de luminosidade	
Código da cor	940 [CCT de 4000 K]
Ângulo do feixe (Nom.)	36 °
Fluxo luminoso (Nom.)	520 lm
Fluxo luminoso (nominal) (Nom.)	520 lm
Intensidade luminosa (Nom.)	1650 cd
Designação da cor	Cool White (CW)
Ângulo do feixe nominal	36 °
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	4000 K

Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	69,33 lm/W
Consistência da cor	<3
Índice de restituição cromática (Nom.)	92
Llmf no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %
Fluxo luminoso em cone de 90°	520 lm

Dados elétricos e de funcionamento	
Power (Rated) (Nom)	7.5 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	880 mA
Potência equivalente	43 W
Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Tempo de aquecimento até 60% de luz (Nom.)	0,5 s
Fator de potência (Nom.)	0,7
Tensão (Nom.)	ac electronic 12 V

MASTER LEDspot ExpertColor LV

Temperatura

T-máxima na caixa (Nom)	93 °C
-------------------------	-------

Controles e regulação

Regulável	true
-----------	------

Aprovação e aplicação

Etiqueta de Eficiência Energética (EEL)	A
Adequado para a iluminação de acentuação	Sim
Consumo de energia kWh/1000 h	9 kWh

Dados do produto

Código do produto completo	871869673548000
----------------------------	-----------------

Nome de produto da encomenda

MASTER LED ExpertColor LED
ExpertColor 7.5-43W MR16 940 36D

EAN/UPC – Produto

8718696735480

Código de encomenda

73548000

Numerador – Quantidade por embalagem

1

Numerador – Embalagens por caixa exterior

10


N.º material (12NC)

929001386502

Peso líquido (Peça)

0,030 kg

Desenho dimensional



MR16 12V 8-43W 570lm 36D 4000K GU5.3 D


Product

D

C


MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 7.5-43W MR16 50,5 mm 46 mm
940 36D

Dados fotométricos




Calculat Photometric 4.1 Page Lighting 4.1 Page 11

MAS LEDspotLV 43W GU5-3 940 36D MR16



MASTER LEDspot ExpertColor LV

Dados fotométricos



Vida útil

