



MASTER LEDspot ExpertColor LV

MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 7.5-43W MR16 940 36D

MASTER LEDspot LV ExpertColor ger en varm och behaglig ljusmiljö för sjukhus, bostäder och restauranger. Den skapar en miljö med överlägsen belysning som har ett anpassat spektrum, högt CRI-värde och funktion för djup ljusreglering. Resultatet? En vacker belysning. Den innovativa, listlösa linsdesignen passar nästan all inredning med sitt avskalade och snygga utseende. Dessutom kan du använda dig av hela ExpertColor-serien, som också innefattar lamporna LEDspot MV och LEDspot Par.

Produktdata

Allmän information	
Socket	GU5.3 [GU5.3]
Nominell livslängd (nom)	40000 h
Driftcykel	50000X
Teknisk typ	7.5-43W
Ljusteknik	
Färgkod	940 [CCT av 4 000 K]
Spridningsvinkel (nom)	36 °
Ljusflöde (nom)	520 lm
Ljusflöde (märkvärde) (nom)	520 lm
Ljusstyrka (nom)	1650 cd
Färgbeteckning	Kallvit (CW)
Nom. spridningsvinkel	36 °
Korrelerad färgtemperatur (nom)	4000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	69,33 lm/W

Färgbeständighet	<3
Färgåtergivningsindex (nom)	92
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Luminous Flux in 90° Cone (Rated)	520 lm
Drift och elektricitet	
Power (Rated) (Nom)	7.5 W
Lampström (nom)	880 mA
Motsvarande effekt	43 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus (nom)	0.5 s
Effektfaktor (nom)	0.7
Spänning (nom)	ac electronic 12 V

MASTER LEDspot ExpertColor LV

Temperatur	
T-Case max. (nom)	93 °C
Styrenheter och dimring	
Dimbara	Ja
Användning och godkännande	
Energieffektivitetsetikett (EEL)	A
Lämplig för accentbelysning	Yes
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	9 kWh
Produktdata	
Fullständig produktkod	871869673548000

Beställningsproduktnamn	MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 7.5-43W MR16 940 36D
EAN/UPC – Produkt	8718696735480
Beställningsnummer	73548000
Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
Materialnummer (12NC)	929001386502
Nettovikt (stycke)	0,030 kg



Måttskiss



MR16 12V 8-43W 570lm 36D 4000K GU5.3 D

Product	D	C
MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 7.5-43W MR16 940 36D	50,5 mm	46 mm


Fotometriska data



MAS LEDspotLV 43W GU5-3 940 36D MR16

MASTER LEDspot ExpertColor LV

Fotometriska data



Livslängd

