



Žárovky LEDbulbs s klasickými vlákny



CLA LEDBulb ND 7-60W E27 WW ST64 CL

Žárovky LEDbulb s klasickými vlákny se vyznačují tradičním designem. Kombinují důvěrně známé tvary klasických žárovek s výhodami dlouhé životnosti technologie LED. Vyzařují krásné, dekorativní, teplé bílé světlo a šetří přibližně 90 % nákladů oproti tradičním žárovkám.


Údaje o produktu

Obecné informace		Vstupní frekvence		50 až 60 Hz
Patice krytky	E27 [E27]	Spotřeba energie		7 W
Nominální životnost	15 000 h	Proud zdroje (jmen.)		60 mA
Cyklus zapnutí	20 000	Ekvivalentní příkon		60 W
Lighting Technology	LED	Doba spuštění (jmen.)		0,5 s
Referenční měření toku	Sphere	Doba zahřívání do 60 % světla		0,5 s
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano	Účinnost (zlomek)		0,5
Světelně technické		Napětí (jmen.)		220-240 V
Kód barvy	827 [CCT of 2700K]	Teplota okolí		
Světelný tok	806 lm	Maximální teplota (jmen.)		45 °C
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)	Řízení a stmívání		
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	2700 K	Stmívatelné		Ne
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	115,00 lm/W	Mechanické a materiály		
Konzistence barev	<6	Povrchová úprava žárovky		Čiré
Index podání barev (CRI)	80	Tvar žárovky		ST64
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %			
Provozní a elektrické				
Frekvence sítě	50 to 60 Hz			


Žárovky LEDbulbs s klasickými vlákny

Certifikace a použití	
Třída energetické účinnosti	E
Spotřeba energie kWh/1000 h	7 kWh
Registrační číslo databáze EPREL	387392
EyeComfort	Ano
Označení a balení	
Objednací název produktu	CLA LEDBulb ND 7-60W E27 WW ST64 CL
Celý název výrobku	CLA LEDBulb ND 7-60W E27 WW ST64 CL

Rozměrové výkresy




Fotometrické údaje



General uniform lighting - CLA LEDBulb ND 7-60W E27 WW ST64 CL

Full EOC	871869674275400
Objednací kód	74275400
Číslo materiálu (12NC)	929001387602
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8718696742754
Číslování SAP – balení v krabici	10
Pouzdro – EAN/UPC	8718696742761

Product	D	C
CLA LEDBulb ND 7-60W E27 WW ST64 CL	64 mm	140 mm





Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDBulb ND 7-60W E27 WW ST64 CL

Žárovky LEDbulbs s klasickými vlákny

Fotometrické údaje

Light Distribution Diagram - CLA LEDBulb ND 7-60W E27 WW ST64 CL

Životnost



Life Expectancy Diagram - CLA LEDBulb ND 7-60W E27 WW ST64 CL

Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDBulb ND 7-60W E27 WW ST64 CL

