



# T8

## EasySmart IR Programming Tool 10/1

Les versions InstantFit (type A/type C) ou MainsFit (contournement de ballast/type B) sont offertes pour nos TLED. Les lampes InstantFit fonctionnent avec un large éventail de ballasts et de pilotes à DEL. Seule l'option InstantFit procure plus de 15 000 combinaisons de lampe et de ballast offrant un éclairage uniforme, des économies d'énergie et une longue durée de vie. Nos produits MainsFit ont une conception à double embout qui simplifie l'installation et ils sont dotés d'un circuit de sécurité exclusif qui minimise le risque d'électrocution. La taille des lampes varie de 2 pi à 8 pi et les lampes en forme de U offrent une variété de rendements en lumen.

### Données du produit

Renseignements généraux		EAN/CUP – Produit	
EU RoHS compliant	Oui	Code de commande	473504
Fonctionnement et électricité		Numérateur – Quantité par emballage	1
Power (Rated) (Nom)	1 W	Numérateur – Emballages par boîte extérieure	10
Données de produit		Numéro de matériau (12NC)	929001390604
Nom du produit de la commande	EasySmart IR Programming Tool 10/1	Poids net (pièce)	0,043 kg