

PHILIPS

Eco passport

Master LEDtube HF 600mm HE 8W 830 T5 MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Philips MASTER LEDtube har en LED-lyskilde integreret i en traditionel lysstofrørsudformning. Dens unikke design skaber et perfekt ensartet visuelt look, som ikke kan skelnes fra traditionelle lysstofrør. Disse T5 lysstofrør er det rette valg for fremragende ydeevne og er designet til at modstå hverdagens forhold. Store besparelser takket være lavt energiforbrug og en usædvanlig lang levetid, hvilket gør disse T5 LED-lystofrør til det rette valg til enhver krævende anvendelse.



Our eco passport

Signify går forrest for at skabe en lysere og bedre verden. Under designprocessen forsøger vi at nytænke for at reducere vores miljöpåvirkning ved at implementere klimatiltag og bruge en cirkeløkonomisk tilgang, der tilgodeser den verden, som vi driver virksomhed i, ved at fokusere på bl.a. fødevaretilgængelighed, sundhed, velvære og sikkerhed.

Vi ved, at det også er vigtigt for dig. Derfor har vi udviklet et Eco-Passport, der forklarer vores produkters miljømæssige og sociale dimensioner ved hjælp af otte fokuspunkter for bæredygtighed, som er udviklet via vores bæredygtige designproces siden 1994.



Energi-

- **Dæmpbar:** Ja – kontrollér kompatibilitet med forkoblinger
- **Energy Efficiency Class:** E
- **Lyseffekt (nominel) (nom.):** 125,00 lm/W
- **Power (Rated) (Nom):** 8 W



Cirkulær

- **Nominel levetid (nom.):** 60000 h



Emballage

- **SAP Weight Paper Unit (Case):** 0,611 kg
- **SAP Weight Paper Unit (Piece):** 0,020 kg



Stoffer

- **Opfylder kravene i EU RoHS:** Ja



Vægt og materialer

- **Nettovægt (stykke):** 0,080 kg

Energy efficiency ranking / External awards



Læs videre på:

<https://www.philips.com/a-w/about/sustainability/sustainable-planet/green-products-and-green-innovation.html>

© 2022 Signify Holding. All rights reserved.