



MASTER LEDtube InstantFit HF T5

MAS LEDtube HF 600mm HE 8W 830 T5

Lampa Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 to źródło światła LED umieszczone w module o rozmiarach tradycyjnej świetlówki. Jej unikatowa konstrukcja zapewnia doskonale jednorodny wygląd, nie do odróżnienia od świetlówek w starej technologii. Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 stanowi idealne rozwiązanie dla klientów mających wysokie wymagania dotyczące światła i pragnących uzyskać najwyższą wartość w całym czasie eksploatacji. Pełna energooszczędność i długi okres eksploatacji zapewniają atrakcyjny zwrot kosztów inwestycji i korzystny całkowity koszt eksploatacji.

Dane produktu

Informacje podstawowe	
Trzonek	G5 [G5]
Trwałość nominalna (Nom)	50000 h
Cykl załączania	50000X
B50L70	50000 h

Dane techniczne oświetlenia	
kod barwy	830 [Tb 3000K]
Strumień świetlny (Nom)	1000 lm
Strumień świetlny (znamionowy) (Nom)	1000 lm
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	3000 K
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	83
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu eksploatacji (Nom)	70 %

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość wejściowa	35000-70000 Hz
Power (Rated) (Nom)	8 W
Prąd lampy (Max)	350 mA
Prąd lampy (Min)	150 mA
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom)	0.5 s
Współczynnik mocy (Nom)	0.9
Napięcie (Nom)	40-60 V

Temperatura	
Temperatura otoczenia (Max)	45 °C
Temperatura otoczenia (Min)	-20 °C
Temperatura przechowywania (Max)	65 °C
Temperatura przechowywania (Min)	-40 °C
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	65 °C

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego

Funkcja ściemniania brak

Mechanika i korpus

Długość produktu 600 mm


Certyfikaty i zastosowania

Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL) A+
 Energooszczędny produkt tak
 Znaki zatwierdzenia Oznaczenie CE RoHS compliance
 Certyfikat KEMA Keur
 Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h 10 kWh

Dane techniczne produktu

Pełny kod produktu 871869674323200
 Nazwa produktu na zamówieniu MAS LEDtube HF 600mm HE 8W 830 T5
 EAN/UPC - Produkt 8718696743232
 Kod zamówienia 74323200
 Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce 1
 Numerator - Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym 10
 Materiał Nr (12NC) 929001390702
 Waga netto (szt.) 0,080 kg


Rysunki techniczne




TLED 600mm 230V8W-14W 1050lm 160D 3000K

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube HF 600mm HE 8W 830 T5	15,5 mm	18,8 mm	549 mm	556,1 mm	563,2 mm

Dane fotometryczne



LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm



LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Dane fotometryczne



LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm

Okres eksploatacji




LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm



LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm



LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm



LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Okres eksploatacji



LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm

