



MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Master LEDtube HF 600mm HE 8W 840 T5

Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 совмещает светодиодный источник света с традиционной конструкцией люминесцентной лампы T5. Благодаря уникальному дизайну ее совершенно невозможно отличить от традиционной люминесцентной лампы. Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 — это идеальное решение для заказчиков, которые требовательны к свету и хотят получить долговечное решение. Максимальное энергосбережение и долгий срок службы обеспечивают привлекательный период окупаемости и снижение совокупной стоимости владения.

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	G5 [G5]
Номинальный срок службы (ном.)	50000 h
Цикл переключения	50000X
Технические характеристики освещения	
Код цвета	840 [Цветовая температура 4000K (841)]
Светоотдача (ном.)	1050 lm
Коррелированная цветовая температура (ном.)	4000 K
Постоянство цвета	<6
Коэффициент цветопередачи (ном.)	83
Стабильность светового потока лампы в конце номинального срока службы (ном.)	70 %
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входная частота	35000-70000 Hz
Power (Rated) (Nom)	8 W

Ток лампы (макс.)	350 mA
Ток лампы (мин.)	150 mA
Время включения (ном.)	0,5 s
Время прогрева до 60 % света (ном.)	0,5 s
Коэффициент мощности (ном.)	0,9
Напряжение (ном.)	40-60 V

Температура

Т окружающей среды (макс.)	45 °C
Температура окружающей среды (мин.)	-20 °C
Температура хранения (макс.)	65 °C
Температура хранения (мин.)	-40 °C
Температура корпуса максимальная (ном.)	65 °C

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность изменения яркости света	No
-------------------------------------	----

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Механические компоненты и корпус

Материал колбы	Glass
Длина продукта	600 mm

Соответствие требованиям и область применения


Метка энергоэффективности (EEL)	A+
Энергосберегающий продукт	Yes
Знаки утверждения	CE marking RoHS compliance KEMA Keur certificate
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	10 kWh

Данные об изделии

Полный код продукта	871869674325600
---------------------	-----------------

Название продукта для заказа	Master LEDtube HF 600mm HE 8W 840 T5
EAN/UPC — продукт	8718696743256
Код заказа	929001390802
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	10
Материал № (12NC)	929001390802
Вес нетто (шт.)	0,080 kg



Чертеж размеров



TLED 600mm 230V8W-14W 1050lm 160D 4000K

Product	D1	D2	A1	A2	A3
Master LEDtube HF 600mm HE 8W 840 T5	15,5 mm	18,8 mm	549 mm	556,1 mm	563,2 mm

Фотометрические данные




LEDtube 600mm 8W G5 840 1050lm

LEDtube 600mm 8W G5 840 1050lm


MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Фотометрические данные




LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm


Срок службы




LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm



LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm




LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm



LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Срок службы



LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm

