


PHILIPS

Eco passport

Master LEDtube HF 600mm HE 8W 865 T5

MASTER tubo LED InstantFit equipamentos eletrônicos T5

O Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 integra uma fonte de luz LED num formato fluorescente tradicional. O seu design único cria um aspeto visual uniforme perfeito que não se distingue do fluorescente tradicional. O Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 é a solução ideal para clientes com elevados requisitos de fluxo luminoso e que querem maximizar o valor ao longo da vida útil. A poupança de energia total e a vida útil mais longa resultam num retorno do investimento atraente e benefícios em termos do Custo Total de Propriedade (TCO).



Our Eco passport

A Signify lidera o caminho para vidas mais luminosas e um mundo melhor. Como parte do processo de design, inovamos para reduzir o impacto ambiental e trazer benefícios alargados para as zonas do mundo onde desenvolvemos a nossa atividade.

Sabemos que isto também é importante para si. Desenvolvemos um passaporte Eco que explica o desempenho ambiental e social dos nossos produtos em oito Áreas de Foco Sustentáveis, desenvolvidas através do nosso processo de Design Sustentável desde 1994.



Energy

- Regulável: false
- Etiqueta de Eficiência Energética (EEL): A+
- Power (Rated) (Nom): 8 W




Circularity

- Vida útil nominal (Nom.): 50000 h



Packaging

- SAP Weight Paper Unit (Case): 0,611 kg
- SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,016 kg



Substances

- Em conformidade com RoHS da UE: Sim



Weight & Materials

- Peso líquido (Peça): 0,080 kg

Energy efficiency ranking / External awards



Leitura adicional em:
<https://www.philips.com/a-w/about/sustainability/sustainable-planet/green-products-and-green-innovation.html>

© 2020 Signify Holding. All rights reserved.