



MASTER LEDtube InstantFit HF T5

MAS LEDtube HF 600mm HE 8W 865 T5

Řada Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 integruje LED světelný zdroj do tvaru tradičních zářivek. Jedinečný design této řady vytváří dokonale jednotný vizuální vzhled, který nelze odlišit od tradičních zářivek. Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 je ideálním řešením pro zákazníky, kteří mají vyšší nároky na světelný tok a chtějí maximalizovat hodnotu po dobu životnosti. Značné úspory energie a delší životnost přinášejí zajímavou návratnost a nižší celkové náklady na vlastnictví.

Údaje o produktu

General Information		Proud zdroje (max.)		350 mA
Patice	G5 [G5]	Proud zdroje (min.)		150 mA
Jmenovitá životnost (jmen.)	50000 h	Doba spuštění (jmen.)		0,5 s
Cyklus přepínání	50 000x	Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)		0,5 s
B50L70	50000 h	Účinnost (jmen.)		0,9
Light Technical		Napětí (jmen.)		40-60 V
Kód barvy	865 [CCT: 6500 K]	Temperature		
Světelný tok (jmen.)	1050 lm	Okolní teplota (max.)		45 °C
Světelný tok (jmen.) (nom.)	1050 lm	Okolní teplota (min.)		-20 °C
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	6500 K	Teplota skladování (max.)		65 °C
Konzistence barev	<6	Teplota skladování (min.)		-40 °C
Index barevného podání (jmen.)	83	Maximální teplota (jmen.)		65 °C
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %	Controls and Dimming		
Operating and Electrical		Regulovatelné		Ne
Vstupní frekvence	35000-70000 Hz			
Power (Rated) (Nom)	8 W			

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Mechanical and Housing

Délka výrobku 600 mm

Approval and Application

Štítek energetické účinnosti (EEL) A+

Výrobek šetřící energii Yes

Značky schválení CE marking RoHS compliance KEMA
Keur certificate

Spotřeba energie kWh/1000 h 10 kWh

Product Data

Úplný kód výrobku 871869674327000

Objednávací název produktu MAS LEDtube HF 600mm HE 8W 865 T5

EAN/UPC – výrobek 8718696743270

Objednávací kód 74327000


Číslování – počet v balení 1

Číslování – balení v krabici 10

Materiál č. (12NC) 929001390902

Celková hmotnost (kus) 0,080 kg



Rozměrové výkresy



TLED 600mm 230V8W-14W 1050lm 160D 6500K

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube HF 600mm HE 8W 865 T5	15,5 mm	18,8 mm	549 mm	556,1 mm	563,2 mm

Fotometrické údaje



LEDtube 600mm 8W G5 865 1050lm


MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Fotometrické údaje




LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm


Životnost




LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm



LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm




LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm



LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Životnost



LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm

