



MASTER LEDtube InstantFit HF T5



MAS LEDtube HF 600mm HE 8W 865 T5

De Philips MASTER LEDtube integreert een LED-lichtbron in de vorm van een traditionele fluorescentielamp. Het unieke ontwerp creëert een perfect uniforme visuele verschijning die niet onderscheiden kan worden van een traditionele fluorescentielamp. Deze T5-buizen zijn de ideale oplossing voor krachtige prestaties en zijn ontworpen voor dagelijkse omstandigheden. Ongeëvenaarde besparingen dankzij het lage energieverbruik en een uiterst lange levensduur zorgen ervoor dat deze T5 LEDtubes geschikt zijn voor elke veeleisende toepassing.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G5
Nominale levensduur	60.000 hr
Schakelcyclus	50.000
Lamptype	LED
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
CE-markering	Ja
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	865 [CCT of 6500K]
Bundelhoek (nom.)	200 graden
Lichtstroom	1.050 lm
Kleuraanduiding	Koel daglicht
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	6500 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	131 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	80


LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG0
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	30K to 100K Hz
Ingangsfrequentie	30 K tot 100 K Hz
Energieverbruik	8 W
Lampstroom (max.)	350 mA
Lampstroom (min.)	150 mA
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0.5 s
Arbeidsfactor	0.92
Spanning (nom.)	40-70 V
LED alternative to fluorescent lamp power	14 W
Aanloopstroom op netspanning	-
Max. lampnr. op MCB B type 10 A - netvoeding	-
Max. lampnr. op MCB B type 10 A - EM-voorschakelapparaat (VSA) zonder comp. cond.	-

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Max. lampnr. op MCB B type 10 A – EM-voorschakelapparaat (VSA) met comp. cond.	-
Max. lampnr. op MCB B type 16 A – netvoeding	-
Max. lampnr. op MCB B type 16 A – EM-voorschakelapparaat (VSA) zonder comp. cond.	-
Max. lampnr. op MCB B type 16 A – EM-voorschakelapparaat (VSA) met comp. cond.	-
Operationele temperatuur	
Omgevingstemperatuurbereik	-20 °C t/m 45 °C
T-behuizing maximaal (nom.)	65 °C
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Ja – Controleer de compatibiliteit van het VSA
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampafwerking	Mat
Lampmateriaal	Glas
Productlengte	600 mm
Lampvorm	T5
Keurmerken en classificaties	
Energie-efficiëntielabel	E

Energiebesparend product	Ja
Keurmerken	Conform RoHS TÜV CE-markering KEMA Keur-certificaat
Energieverbruik kWh/1.000 uur	8 kWh
EPREL-registratienummer	1384133
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	MAS LEDtube HF 600mm HE 8W 865 T5
Volledige productnaam	MAS LEDtube HF 600mm HE 8W 865 T5
Full EOC	871869674327000
Bestelcode	8718696743270
Materiaalnr. (12NC)	929001390902
Lokale code	MTT5HE0608W865
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718696743270
Numerator - Dozen per buitendoos	10
EAN/UPC - Case	8718696743287


Maatschets




Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube HF 600mm HE 8W 865 T5	15,5 mm	18,8 mm	549 mm	556,1 mm	563,2 mm

MASTER LEDtube InstantFit HF T5


Fotometrische gegevens



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube HF 600mm HE 8W 865 T5




General uniform lighting - MAS LEDtube HF 600mm HE 8W 865 T5




Light Distribution Diagram - MAS LEDtube HF 600mm HE 8W 865 T5

Levensduur





Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube HF 600mm HE 8W 865 T5



Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube HF 600mm HE 8W 865 T5


MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Levensduur



Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube HF 600mm HE 8W 865 T5

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube HF 600mm HE 8W 865 T5



Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube HF 600mm HE 8W 865 T5

