



MASTER LEDtube InstantFit HF T5

MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 830 T5

O Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 integra uma fonte de luz LED num formato fluorescente tradicional. O seu design único cria um aspeto visual uniforme perfeito que não se distingue do fluorescente tradicional. O Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 é a solução ideal para clientes com elevados requisitos de fluxo luminoso e que querem maximizar o valor ao longo da vida útil. A poupança de energia total e a vida útil mais longa resultam num retorno do investimento atraente e benefícios em termos do Custo Total de Propriedade (TCO).

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	G5 [G5]
Vida útil nominal (Nom.)	50000 h
Ciclo de comutação	50000X
B50L70	50000 h

Dados técnicos de luminosidade	
Código da cor	830 [CCT de 3000 K]
Fluxo luminoso (Nom.)	2300 lm
Fluxo luminoso (nominal) (Nom.)	2300 lm
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	3000 K
Consistência da cor	<6
Índice de restituição cromática (Nom.)	83
Llmf no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %

Dados elétricos e de funcionamento	
Power (Rated) (Nom)	16.5 W
Corrente de lâmpada (Máx.)	350 mA

Corrente de lâmpada (Mín.)	150 mA
Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Tempo de aquecimento até 60% de luz (Nom.)	0,5 s
Fator de potência (Nom.)	0,9
Tensão (Nom.)	90-130 V

Temperatura	
Temperatura ambiente (Máx.)	45 °C
Temperatura ambiente (Mín.)	-20 °C
Temperatura de armazenamento (Máx.)	65 °C
Temperatura de armazenamento (Mín.)	-40 °C
T-máxima na caixa (Nom)	65 °C

Controles e regulação	
Regulável	false

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Dados mecânicos e de revestimento

Comprimento do produto 1200 mm

Aprovação e aplicação

Etiqueta de Eficiência Energética (EEL) A+

Produto energeticamente eficiente Sim

Marcas de aprovação Marca CE Conformidade com RoHS
Certificação KEMA Keur


Consumo de energia kWh/1000 h 20 kWh

Dados do produto

Código do produto completo 871869674329400

Nome de produto da encomenda	MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 830 T5
EAN/UPC – Produto	8718696743294
Código de encomenda	74329400
Numerador – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	10
N.º material (12NC)	929001391002
Peso líquido (Peça)	0,159 kg



Desenho dimensional



TLED 1200mm 230V14W-28W 2100lm 160D 300

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 830 T5	15,5 mm	18,8 mm	1149 mm	1156,1 mm	1163,2 mm

Dados fotométricos




LEDtube 1200mm 16-5W G5 830 2300lm



LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Dados fotométricos





Vida útil



LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm

LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm




LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm

LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Vida útil



LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm

