

PHILIPS

Eco passport

## Master LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 840 T5 MASTER LEDtube InstantFit HF T5

飛利浦 MASTER LEDtube InstantFit T5 結合 LED 光源與傳統日光燈的規格。獨特出眾的設計，打造完美均一的視覺效果，幾乎與傳統日光燈無異。對於有更高光源輸出需求，並且希望發揮超值使用效益的客戶而言，飛利浦 MASTER LEDtube InstantFit T5 是非常理想的選擇。Full energy savings & longer lifetime result in attractive payback times and TCO benefits.



### Our Eco passport

Signify 發掘光線的超凡潛力，打造光采生活，光明世界。我們不斷設計創新，減少產品對於環境的衝擊，並為我們涉足的世界帶來更多福祉。

我們了解這點對您來說也非常重要。所以我們推出了 Eco Passport - 專門用於說明本公司自 1994 年以來，透過永續性設計過程所推出全部產品就 8 種環保焦點領域層面的環境與社交性能。



#### 能量

- 可調光: 否
- 能源效益標籤 (EEL): A++
- 光效 (額定) (標稱): 151.00 lm/W
- Power (Rated) (Nom): 16.5 W



#### 循環

- 標稱使用時間 (標稱): 50000 h



#### 包裝

- SAP Weight Paper Unit (Case): 1.071 kg
- SAP Weight Paper Unit (Piece): 0.032 kg



#### 物質

- 符合歐盟 RoHS 標準: 是



#### 重量與材質

- 淨重 (件): 0.159 kg

Energy efficiency ranking / External awards



閱讀更多：

<https://www.philips.com/a-w/about/sustainability/sustainable-planet/green-products-and-green-innovation.html>

© 2020 Signify Holding. All rights reserved.