

## MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 865 T5 MASTER LEDtube InstantFit HF T5

De Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 integreert een LED-lichtbron in de vormgeving van een traditionele fluorescentielamp. Zijn unieke ontwerp creëert een perfect gelijkmatige visuele uitstraling die niet te onderscheiden is van een traditionele fluorescentielamp. De Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 is de ideale oplossing voor klanten die hogere lichtopbrengsteisen hebben en die maximaal rendement gedurende de gehele levensduur willen realiseren. Maximale energiebesparing en een lange levensduur resulteren in aantrekkelijke terugverdientijden en lagere totale kosten van eigendom.



### Our Eco passport



#### Energie

- Dimbaar: Nee
- Energie-efficiëntielabel (EEL): A++
- Power (Rated) (Nom): 16.5 W



#### Circulariteit

- Nominale levensduur (nom.): 50000 h



#### Verpakking

- SAP Weight Paper Unit (Case): 1,071 kg
- SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,032 kg



#### Stoffen

- Conform EU RoHS-richtlijn: No



#### Gewicht en materialen

- Netto gewicht (per stuk): 0,159 kg

#### Energy efficiency ranking / External awards

