


PHILIPS

Eco passport

Master LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 865 T5 MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Philips MASTER LEDtube integrerer en LED-lyskilde i en tradisjonell fluorescerende formfaktor. Dens unike design skaper et perfekt ensartet visuelt utseende, som ikke kan skilles fra tradisjonelle fluorescerende. Disse T5 T5-rørene er det riktige valget for absolutt ytelse og er designet for å tåle hverdagslige forhold. Enestående besparelser takket være lavt energiforbruk og en eksepsjonelt lang levetid gjør disse T5 LED-rørene til valget for alle krevende bruksområder.



Our eco passport

Signify fører an mot bedre belysning og en bedre verden. Som en del av designprosessen driver vi nyskaping vi for å redusere miljøpåvirkningen gjennom klimatiltak og ved å fokusere på gjenvinning og skape større fordeler for den verden vi lever i, i form av sosiale aspekter som tilgjengelighet av mat, helse og velvære og sikkerhet.

Vi vet at dette er viktig for deg også. Derfor har vi utviklet et eco-pass som forklarer den miljømessige og sosiale ytelsen til produktene våre på åtte bærekraftige fokusområder, og disse har blitt utviklet som en del av vår bærekraftige designprosess siden 1994.



Energi

- **Kan dimmes:** Ja – kontrollerer forkoblingskompatibilitet
- **Energieffektivitet, klasse:** D
- **Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.):** 151 lm/W
- **Power (Rated) (Nom):** 16,5 W



Sirkulær

- **Nominell levetid (nom.):** 60000 h




Emballasje

- **SAP Weight Paper Unit (Case):** 0,569 kg
- **SAP Weight Paper Unit (Piece):** 0,025 kg



Stoffer

- **Overholder EU REACH-kravene:** Ja
- **EU REACH SVHC-erklæring:** Ja
- **I samsvar med EU RoHS:** Ja
- **Uten halogen:** Nei



Vekt og materialer

- **Net Weight (Piece):** 0,160 kg

Energy efficiency ranking / External awards



Les mer på:

<https://www.philips.com/a-w/about/sustainability/sustainable-planet/green-products-and-green-innovation.html>

© 2023 Signify Holding. All rights reserved.