

**PHILIPS**

Eco passport

## MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 865 T5 MASTER LEDtube InstantFit HF T5

MASTER LEDtube InstantFit T5 của Philips tích hợp nguồn sáng LED vào hình dạng của bóng đèn huỳnh quang kiểu truyền thống. Thiết kế độc đáo tái hiện hoàn hảo hình dạng của huỳnh quang truyền thống, đến nỗi khó phân biệt với đèn huỳnh quang. MASTER LEDtube InstantFit T5 của Philips là giải pháp lý tưởng cho những khách hàng có yêu cầu quang thông đầu ra cao hơn và muốn tối đa hóa giá trị sử dụng theo thời gian. Tiết kiệm năng lượng và tuổi thọ cao hơn, nên thời gian hoàn vốn nhanh, mang lại lợi ích Tổng chi phí sở hữu hấp dẫn cho người dùng.



### Our Eco passport



#### Năng lượng

- Có thể điều chỉnh độ sáng: Không
- Nhân tiết kiệm năng lượng (EEL): A++
- Công suất (Định mức) (Danh định): 16.5 W



#### Tuần hoàn

- Tuổi thọ danh định (Danh định): 50000 h



#### Bao bì

- SAP Weight Paper Unit (Case): 1,071 kg
- SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,032 kg



#### Vật liệu

- Tuân thủ tiêu chuẩn RoHS châu Âu: No



#### Trọng lượng & Chất liệu

- Trọng lượng tịnh SAP (Bộ): 0,159 kg

Energy efficiency ranking / External awards

