



MASTER LEDtube InstantFit HF T5

MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 865 T5

Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 integra una fuente de luz LED en un formato de fluorescente tradicional. Su exclusivo diseño crea un aspecto visual perfectamente homogéneo que no puede diferenciarse del fluorescente tradicional. Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 es la solución ideal para los clientes que necesitan más flujo luminoso y desean maximizar el valor durante la vida útil. El excepcional ahorro de energía y la mayor vida útil se traducen en buenos tiempos de amortización y ventajas en relación con el coste total de propiedad.

Datos del producto

Información general	
Base de casquillo	G5 [G5]
Vida útil nominal (nom.)	50000 h
Ciclo de conmutación	50000X
B50L70	50000 h

Datos técnicos de la luz	
Código de color	865 [CCT de 6500 K]
Flujo lumínico (nom.)	2500 lm
Flujo lumínico (nominal) (nom.)	2500 lm
Temperatura del color con correlación (nom.)	6500 K
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática -IRC (nom.)	83
Llmf al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %

Operativos y eléctricos	
Frecuencia de entrada	35000-70000 Hz
Power (Rated) (Nom)	16.5 W

Corriente de lámpara (máx.)	350 mA
Corriente de lámpara (mín.)	150 mA
Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de calentamiento hasta el 60% flujo lum. (nom.)	0.5 s
Factor de potencia (nom.)	0.9
Voltaje (nom.)	90-130 V

Temperatura	
T ambiente (máx.)	45 °C
T ambiente (mín.)	-20 °C
T de almacenamiento (máx.)	65 °C
T de almacenamiento (mín.)	-40 °C
Temperatura máxima (nom.)	65 °C

Controles y regulación	
Regulable	No

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Mecánicos y de carcasa

Longitud de producto 1200 mm

Aprobación y aplicación


Etiqueta de eficiencia energética (EEL) A++
 Producto de ahorro de energía Sí
 Certificados disponibles Marca CE Conformidad con RoHS
 Certificado KEMA Keur
 Consumo energético kWh/1000 h 20 kWh

Datos de producto

Código de producto completo 871869674333100

Nombre de producto del pedido	MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 865 T5
EAN/UPC - Producto	8718696743331
Código de pedido	74333100
Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	10
N.º de material (12NC)	929001391202
Peso neto (pieza)	0,159 kg



Plano de dimensiones



TLED 1200mm 230V14W-28W 2100lm 160D 650

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 865 T5	15,5 mm	18,8 mm	1149 mm	1156,1 mm	1163,2 mm

Datos fotométricos



LEDtube 1200mm 16-5W G5 865 2500lm

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Datos fotométricos




LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm

Vida útil




LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm



LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm




LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm



LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Vida útil



LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm

