



# MASTER LEDtube InstantFit HF T5

## Master LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 865 T5

MASTER LEDtube InstantFit T5 của Philips tích hợp nguồn sáng LED vào hình dạng của bóng đèn huỳnh quang kiểu truyền thống. Thiết kế độc đáo tái hiện hoàn hảo hình dạng của huỳnh quang truyền thống, đến nỗi khó phân biệt với đèn huỳnh quang. MASTER LEDtube InstantFit T5 của Philips là giải pháp lý tưởng cho những khách hàng có yêu cầu quang thông đầu ra cao hơn và muốn tối đa hóa giá trị sử dụng theo thời gian. Tiết kiệm năng lượng và tuổi thọ cao hơn, nên thời gian hoàn vốn nhanh, mang lại lợi ích Tổng chi phí sở hữu hấp dẫn cho người dùng.

### Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung		Thời gian khởi động (Danh định)	
Đế dui đèn	G5 [ G5]		0,5 s
Tuổi thọ danh định (Danh định)	50000 h	Thời gian khởi động tới 60% ánh sáng (Danh định)	0,5 s
Chu kỳ bật/tắt	50000X	Hệ số công suất (Danh định)	0,9
		Điện áp (Danh định)	90-130 V
Thông số kĩ thuật ánh sáng		Nhiệt độ	
Mã màu	865 [ CCT 6500K]	Nhiệt độ môi trường (Tối đa)	45 °C
Quang thông (Danh định)	2500 lm	Nhiệt độ môi trường (Tối thiểu)	-20 °C
Nhiệt độ màu tương quan (Danh định)	6500 K	Nhiệt độ lưu trữ (Tối đa)	65 °C
Độ đồng nhất màu sắc	<6	Nhiệt độ lưu trữ (Tối thiểu)	-40 °C
Chỉ số hoàn màu (Danh định)	83	Nhiệt độ vỏ tối đa (Danh định)	65 °C
LLMF khi kết thúc tuổi thọ danh định (Danh định)	70 %		
Thông số vận hành và điện		Điều khiển và thay đổi độ sáng	
Tần số đầu vào	35000-70000 Hz	Có thể điều chỉnh độ sáng	Không
Công suất (Định mức) (Danh định)	16,5 W		
Dòng điện bóng đèn (Tối đa)	350 mA	Cơ khí và bộ vỏ	
Dòng điện bóng đèn (Tối thiểu)	150 mA	Vật liệu bóng đèn	Kính

## MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Chiều dài sản phẩm	1200 mm
--------------------	---------

### Phê duyệt và Ứng dụng


Nhân tiết kiệm năng lượng (EEL)	A++
Sản phẩm tiết kiệm năng lượng	Có
Dấu phê duyệt	TUV Dấu CE Tuân thủ RoHS Chứng nhận KEMA Keur
Mức tiêu thụ năng lượng kWh/1000 h	20 kWh

### Thông số sản phẩm

Mã sản phẩm đầy đủ	871869674333100
--------------------	-----------------

Tên sản phẩm khác	Master LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 865 T5
EAN/UPC - Sản phẩm	8718696743331
Mã đơn hàng	929001391202
Phần tử SAP - Số lượng trên một bộ	1
Phần tử SAP - Số bộ bên ngoài	10
Số vật liệu (12 chữ số)	929001391202
Trọng lượng tịnh SAP (Bộ)	0,159 kg


### Bản vẽ kích thước



TLED 1200mm 230V14W-28W 2100lm 160D 650

Product	D1	D2	A1	A2	A3
Master LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 865 T5	15,5 mm	18,8 mm	1149 mm	1156,1 mm	1163,2 mm

### Dữ liệu phân bố ánh sáng



LEDtubes, TLED T12 120-277V 20W 6500K G13

LEDtube 1200mm 16-5W G5 865 2500lm

# MASTER LEDtube InstantFit HF T5

## Dữ liệu phân bố ánh sáng



LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm

## Tuổi thọ



LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm



LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm




LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm



LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm

## MASTER LEDtube InstantFit HF T5

### Tuổi thọ



LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm

