



MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Master LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 865 T5

飛利浦 MASTER LEDtube InstantFit T5 結合 LED 光源與傳統日光燈的規格。獨特出眾的設計，打造完美均一的視覺效果，幾乎與傳統日光燈無異。對於有更高光源輸出需求，並且希望發揮超值使用效益的客戶而言，飛利浦 MASTER LEDtube InstantFit T5 是非常理想的選擇。Full energy savings & longer lifetime result in attractive payback times and TCO benefits.

产品数据

基本資訊	
接口	G5 [G5]
標稱使用時間 (標稱)	50000 h
開關週期	50000X
B50L70	50000 h

照明科技	
色碼	865 [CCT of 6500K]
光通量 (標稱)	2500 lm
光通量 (額定) (標稱)	2500 lm
相關色溫 (標稱)	6500 K
色彩一致性	<6
演色性指數 (標稱)	83
標稱使用時間結束時的燈具流明維持係數 (標稱)	70 %

運作和電氣	
輸入頻率	35000-70000 Hz
Power (Rated) (Nom)	16.5 W
燈具電流 (最大)	350 mA
燈具電流 (最小)	150 mA

起始時間 (標稱)	0.5 s
至 60% 亮度的暖機時間 (標稱)	0.5 s
功率因數 (標稱)	0.9
電壓 (標稱)	90-130 V

溫度	
T 環境 (最大)	45 °C
T 環境 (最小)	-20 °C
T 儲存 (最大)	65 °C
T 儲存 (最小)	-40 °C
T 盒上限 (標稱)	65 °C

控制調光	
可調光	否

機械和殼體	
燈泡材質	玻璃
產品長度	1200 mm


MASTER LEDtube InstantFit HF T5

應用	
能源效益標籤 (EEL)	A++
節能產品	Yes
認證標誌	CE 標示 RoHS compliance KEMA Keur certificate
能源消耗 kWh/1000 h	20 kWh

產品參數	
完整產品碼	871869674333100
訂購產品名稱	Master LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 865 T5

EAN/UPC - 產品	8718696743331
訂購代碼	929001391202
分子 - 各件數量	1
分子 - 每一外盒內件數	10
材質編號(12NC)	929001391202
淨重 (件)	0.159 kg


二维绘图




TLED 1200mm 230V14W-28W 2100lm 160D 650

Product	D1	D2	A1	A2	A3
Master LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 865 T5	15.5 mm	18.8 mm	1149 mm	1156.1 mm	1163.2 mm

光度数据



LEDtubes, TLED T12 120-277V 20W 6500K G13



LEDtube 1200mm 16-5W G5 865 2500lm

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

光度数据




LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm

壽命




LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm



LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm




LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm



LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

壽命



LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm

