

# PHILIPS

## Eco passport

## Master LEDtube HF 1500mm HE 20W 830 T5 MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Oprawa Philips MASTER LEDtube integruje źródło światła LED w tradycyjnej obudowie świetlówki. Jej wyjątkowa konstrukcja zapewnia idealnie jednolity wygląd wizualny, którego nie sposób odróżnić od tradycyjnej świetlówki. Te tuby oświetleniowe T5 to właściwy wybór, zapewniający absolutną wydajność i wytrzymałość w każdych warunkach codziennej pracy. Niezrównane oszczędności dzięki niskiemu zużyciu energii i wyjątkowo długiemu okresowi eksploatacji sprawiają, że świetlówki T5 LED sprawdzą się w każdym wymagającym zastosowaniu.



### Our eco passport

Signify wyznacza drogę ku jaśniejszemu, lepszemu światu. W ramach procesu projektowania wprowadzamy innowacje mające ograniczyć nasz wpływ na środowisko. Podejmujemy działania na rzecz klimatu i koncentrujemy się na obiegu zamkniętym. Działamy na rzecz lokalnych społeczności w zakresie zaopatrzenia w żywność, opieki zdrowotnej, bezpieczeństwa i ochrony.

Wiemy, że jest to ważne dla Ciebie, dlatego zaprojektowaliśmy Paszport Eco wyjaśniający środowiskowe i społeczne znaczenie naszych produktów w ośmiu kluczowych obszarach zrównoważonego rozwoju i ekologicznego projektowania, jakie stosujemy już od 1994 roku.



### Etykieta

- **Ściemnialna:** Tak — Sprawdź zgodność statecznika
- **Klasa energooszczędności:** E
- **Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom):** 140,00 lm/W
- **Power (Rated) (Nom):** 20 W



### Obieg

- **Trwałość nominalna (Nom):** 60000 h



### Opakowanie

- **SAP Weight Paper Unit (Case):** 1,476 kg
- **SAP Weight Paper Unit (Piece):** 0,045 kg



### Substancje

- **Zgodność z normą UE RoHS:** Tak



### Masa i materiały

- **SAP Net Weight (Piece):** 0,196 kg

### Energy efficiency ranking / External awards



Więcej informacji:

<https://www.philips.com/a-w/about/sustainability/sustainable-planet/green-products-and-green-innovation.html>

© 2022 Signify Holding. All rights reserved.