



MASTER LEDtube InstantFit HF T5

MAS LEDtube HF 1500mm HE 20W 830 T5

Řada Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 integruje LED světelný zdroj do tvaru tradičních zářivek. Jedinečný design této řady vytváří dokonale jednotný vizuální vzhled, který nelze odlišit od tradičních zářivek. Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 je ideálním řešením pro zákazníky, kteří mají vyšší nároky na světelný tok a chtějí maximalizovat hodnotu po dobu životnosti. Značné úspory energie a delší životnost přinášejí zajímavou návratnost a nižší celkové náklady na vlastnictví.

Údaje o produktu

General Information		Proud zdroje (max.)		350 mA
Patice	G5 [G5]	Proud zdroje (min.)		150 mA
Jmenovitá životnost (jmen.)	50000 h	Doba spuštění (jmen.)		0,5 s
Cyklus přepínání	50 000x	Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)		0,5 s
B50L70	50000 h	Účinnost (jmen.)		0,9
Light Technical		Napětí (jmen.)		120-160 V
Kód barvy	830 [CCT: 3000 K]	Temperature		
Světelný tok (jmen.)	2800 lm	Okolní teplota (max.)		45 °C
Světelný tok (jmen.) (nom.)	2800 lm	Okolní teplota (min.)		-20 °C
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	3000 K	Teplota skladování (max.)		65 °C
Konzistence barev	<6	Teplota skladování (min.)		-40 °C
Index barevného podání (jmen.)	83	Maximální teplota (jmen.)		65 °C
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %	Controls and Dimming		
Operating and Electrical		Regulovatelné		Ne
Vstupní frekvence	35000-70000 Hz			
Power (Rated) (Nom)	20 W			

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Mechanical and Housing

Délka výrobku 1500 mm

Approval and Application


Štítek energetické účinnosti (EEL) A+
 Výrobek šetřící energii Yes
 Značky schválení CE marking RoHS compliance KEMA
 Keur certificate
 Spotřeba energie kWh/1000 h 24 kWh

Product Data

Úplný kód výrobku 871869674335500

Objednávací název produktu	MAS LEDtube HF 1500mm HE 20W 830 T5
EAN/UPC – výrobek	8718696743355
Objednávací kód	74335500
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	10
Materiál č. (12NC)	929001391302
Celková hmotnost (kus)	0,196 kg


Rozměrové výkresy




TLED 1500mm 230V17W-35W 2600lm 160D 300

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube HF 1500mm HE 20W 830 T5	15,5 mm	18,8 mm	1449 mm	1456,1 mm	1463,2 mm

Fotometrické údaje




LEDtube 1500mm 20W G5 830 2800lm



LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm


MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Fotometrické údaje



LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm

Životnost



LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm



LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm

LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm

LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Životnost

LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm

