



MASTER LEDtube T5 InstantFit EVG

Master LEDtube HF 1500mm HE 20W 830 T5

Philips MASTER LEDtube T5 enthält eine LED-Lichtquelle im Formfaktor einer herkömmlichen Leuchtstofflampe. Ihr besonderes Design lässt sich nicht von herkömmlichen Leuchtstofflampen unterscheiden und vermittelt dadurch einen perfekt gleichförmigen optischen Eindruck. Die MASTER LEDtube T5 ist die ideale Lösung für Kunden mit hohen Ansprüchen an die Beleuchtung, die den Wert über die gesamte Nutzlebenszeit maximieren wollen, was Energieeinsparungen und Gesamtbetriebskosten betrifft.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften		Lampenstrom (max.)	
Socket	G5 [G5]		350 mA
EU RoHS-konform	Ja	Lampenstrom (min.)	150 mA
Nennlebensdauer (Nom)	50000 h	Startzeit (Nom)	0.5 s
Schaltzyklus	50000X	Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom)	0.5 s
		Leistungsfaktor (Nom)	0.9
		Spannung (Nom)	120-160 V
Lichttechnische Daten		Temperaturkenndaten	
Farbcode	830 [CCT von 3000 K]	Umgebungstemperatur (max.)	45 °C
Lichtstrom (Nom)	2800 lm	Umgebungstemperatur (min.)	-20 °C
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3000 K	Lagertemperatur (max)	65 °C
Farbkonsistenz	<6	Lagertemperatur (min)	-40 °C
Farbwiedergabeindex (Nom.)	83	Gehäusetemperatur (max)	65 °C
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom)	70 %		
Elektrische Kenndaten		Dimmen	
Eingangsfrequenz	35000-70000 Hz	Dimmbar	Nein
Power (Rated) (Nom)	20 W		

MASTER LEDtube T5 InstantFit EVG

Mechanische Kenndaten

Kolbenmaterial	Glass
Produktlänge	1500 mm

Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Energieeffizienz-Label (EEL)	A+
Energiesparendes Produkt	ja
Zeichen & Zertifikate	CE RoHS compliance KEMA-KEUR(DEKRA) Zertifikat
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	24 kWh


Produktdaten

Gesamt-Produktcode	871869674335500
--------------------	-----------------

Bestell-Produktname	Master LEDtube HF 1500mm HE 20W 830 T5
EAN/UPC - Produkt	8718696743355
Bestellcode	74335500
Anzahl pro Verpackung	1
Anzahl pro Umverpackung	10
Material-Nr. (12NC)	929001391302
Nettogewicht (Einzelteil)	0.196 kg

Hinweise



Abmessungsskizzen



TLED 1500mm 230V17W-35W 2600lm 160D 300

Product	D1	D2	A1	A2	A3
Master LEDtube HF 1500mm HE 20W 830 T5	15.5 mm	18.8 mm	1449 mm	1456.1 mm	1463.2 mm

Photometrische Daten




LEDtube 1500mm 20W G5 830 2800lm

LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm


MASTER LEDtube T5 InstantFit EVG

Photometrische Daten




LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm


Lebensdauer




LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm



LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm




LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm



LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm

MASTER LEDtube T5 InstantFit EVG

Lebensdauer



LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm

