


PHILIPS

Eco passport

Master LEDtube HF 1500mm HE 20W 865 T5 MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Řada Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 integruje LED světelný zdroj do tvaru tradičních zářivek. Jedinečný design této řady vytváří dokonale jednotný vizuální vzhled, který nelze odlišit od tradičních zářivek. Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 je ideálním řešením pro zákazníky, kteří mají vyšší nároky na světelný tok a chtějí maximalizovat hodnotu po dobu životnosti. Značné úspory energie a delší životnost přinášejí zajímavou návratnost a nižší celkové náklady na vlastnictví.



Our Eco passport

Signify usiluje o zářivější životy a lepší svět. V rámci procesu návrhu zavádíme inovace s cílem omezit dopad na životní prostředí a přinést více výhod světu, ve kterém působíme.

Víme, že je to důležité i pro vás. Sestavili jsme proto ekologické informace vysvětlující dopad našich výrobků na životní prostředí a společnost v osmi stěžejních ekologických oblastech vytvořených v rámci našeho procesu udržitelného návrhu od roku 1994.



Energie

- **Regulovatelné:** Ne
- **Štítek energetické účinnosti (EEL):** A++
- **Měrný výkon (jmen.) (nom.):** 150,00 lm/W
- **Power (Rated) (Nom):** 20 W



Kruhovost

- **Jmenovitá životnost (jmen.):** 50000 h



Balení

- **SAP Weight Paper Unit (Case):** 1,390 kg
- **SAP Weight Paper Unit (Piece):** 0,050 kg



Látky

- **Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS:** Ano



Hmotnost a materiály

- **Celková hmotnost (kus):** 0,200 kg

Energy efficiency ranking / External awards



Další informace na:

<https://www.philips.com/a-w/about/sustainability/sustainable-planet/green-products-and-green-innovation.html>

© 2020 Signify Holding. All rights reserved.