

PHILIPS

Eco passport

Master LEDtube HF 1500mm HE 20W 865 T5 MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 integrerer en LED-lyskilde i en tradisjonell lineær lysrørformfaktor. Den unike utformingen skaper et perfekt visuelt inntrykk som det ikke er mulig å skille fra tradisjonelle lysrør. Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 er den ideelle løsningen for kunder som stiller høyere krav til lyseffekt og vi ha størst mulig verdi over hele levetiden. Full energibesparelse og lengre levetid gir attraktiv inntjeningsstid og TCO-fordeler.



Our eco passport

Signify fører an mot bedre belysning og en bedre verden. Som en del av designprosessen driver vi nyskaping vi for å redusere miljøpåvirkningen, og skaper større fordeler for den verden vi lever i.

Vi vet at dette er viktig for deg også. Derfor har vi utviklet et eco-pass som forklarer den miljømessige og sosiale ytelsen til produktene våre på åtte bærekraftige fokusområder, og disse har blitt utviklet som en del av vår bærekraftige designprosess siden 1994.



Energi

- **Kan dimmes:** Kun med bestemte dimmere
- **Energieffektivitet, klasse:** D
- **Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.):** 150,00 lm/W
- **Power (Rated) (Nom):** 20 W



Sirkulær

- **Nominell levetid (nom.):** 60000 h



Emballasje

- **SAP Weight Paper Unit (Case):** 1,390 kg
- **SAP Weight Paper Unit (Piece):** 0,050 kg



Stoffer

- **I samsvar med EU RoHS:** Ja



Vekt og materialer

- **Nettvekt (stykk):** 0,200 kg

Energy efficiency ranking / External awards



Les mer på:

<https://www.philips.com/a-w/about/sustainability/sustainable-planet/green-products-and-green-innovation.html>

© 2021 Signify Holding. All rights reserved.