



Tube LED MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Master LEDtube HF 1500mm HE 20W 865 T5

La lampe Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 intègre une source lumineuse LED dans le format d'une lampe fluorescente classique. Sa conception unique permet de créer une apparence visuelle parfaitement uniforme qu'il n'est pas possible de distinguer du fluorescent traditionnel. La lampe MASTER LEDtube InstantFit T5 est la solution idéale pour les clients ayant des exigences plus élevées en termes de flux lumineux et qui recherchent le meilleur rapport qualité/durée de vie. Économies d'énergie et plus longue durée de vie avec un délai de récupération et un coût total de possession intéressants.

Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	G5 [G5]
Durée de vie nominale (nom.)	50000 h
Cycle d'allumage	50000X
B50L70	50000 h

Photométries et Colorimétries	
Code couleur	865 [CCT de 6500 K]
Flux lumineux (nom.)	3000 lm
Flux lumineux (nominal) (nom.)	3000 lm
Température de couleur proximale (nom.)	6500 K
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	83

LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
--	------

Caractéristiques électriques	
Fréquence d'entrée	35000-70000 Hz
Puissance (valeur nominale)	20 W
Courant lampe (max.)	350 mA
Courant lampe (min.)	150 mA
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffage à 60% du flux lumineux (nom.)	0.5 s
Facteur de puissance (nom.)	0.9
Tension (nom.)	120-160 V

Tube LED MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Températures

T-ambiante (max.)	45 °C
Température ambiante (min.)	-20 °C
Température de stockage (max.)	65 °C
Température de stockage (min.)	-40 °C
Température maximum du boîtier (nom.)	65 °C

Gestion et gradation

Intensité réglable	Non
--------------------	-----

Matériaux et finitions

Matériaux des ampoules	Glass
Longueur du produit	1500 mm

Normes et recommandations


Classe énergétique	A++
Produit à faible consommation	oui

Marques d'homologation	Déclaration CE RoHS compliance Certificat KEMA
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	24 kWh

Données logistiques

Code de produit complet	871869674339300
Désignation Produit	Master LEDtube HF 1500mm HE 20W 865 T5
Code barre produit (EAN)	8718696743393
Code de commande	74339300
Local Code	MTT5HE15020W865
Unité d'emballage	1
Conditionnement par carton	10
Code industriel (12NC)	929001391502
Poids net (pièce)	0,200 kg


Schéma dimensionnel




TLED 1500mm 230V17W-35W 2600lm 160D 650

Product	D1	D2	A1	A2	A3
Master LEDtube HF 1500mm HE 20W 865 T5	15,5 mm	18,8 mm	1449 mm	1456,1 mm	1463,2 mm

Données photométriques




LEDtube 1500mm 20W G5 865 3000lm



LEDtube 1500mm 20W G5 865 3000lm

Tube LED MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Données photométriques



LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm

Durée de vie




LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm



LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm



LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm



LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm

Tube LED MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Durée de vie



LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm

