



# MASTER LEDtube InstantFit HF T5

## MAS LEDtube HF 1500mm HE 20W 865 T5

O Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 integra uma fonte de luz LED num formato fluorescente tradicional. O seu design único cria um aspeto visual uniforme perfeito que não se distingue do fluorescente tradicional. O Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 é a solução ideal para clientes com elevados requisitos de fluxo luminoso e que querem maximizar o valor ao longo da vida útil. A poupança de energia total e a vida útil mais longa resultam num retorno do investimento atraente e benefícios em termos do Custo Total de Propriedade (TCO).

### Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	G5 [ G5]
Vida útil nominal (Nom.)	50000 h
Ciclo de comutação	50000X
B50L70	50000 h

Dados técnicos de luminosidade	
Código da cor	865 [ CCT de 6500 K]
Fluxo luminoso (Nom.)	3000 lm
Fluxo luminoso (nominal) (Nom.)	3000 lm
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	6500 K
Consistência da cor	<6
Índice de restituição cromática (Nom.)	83
Llmf no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %

Dados elétricos e de funcionamento	
Power (Rated) (Nom)	20 W
Corrente de lâmpada (Máx.)	350 mA

Corrente de lâmpada (Mín.)	150 mA
Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Tempo de aquecimento até 60% de luz (Nom.)	0,5 s
Fator de potência (Nom.)	0,9
Tensão (Nom.)	120-160 V

Temperatura	
Temperatura ambiente (Máx.)	45 °C
Temperatura ambiente (Mín.)	-20 °C
Temperatura de armazenamento (Máx.)	65 °C
Temperatura de armazenamento (Mín.)	-40 °C
T-máxima na caixa (Nom)	65 °C

Controles e regulação	
Regulável	false

# MASTER LEDtube InstantFit HF T5

## Dados mecânicos e de revestimento

Comprimento do produto 1500 mm

## Aprovação e aplicação

Etiqueta de Eficiência Energética (EEL) A++

Produto energeticamente eficiente Sim

Marcas de aprovação Marca CE Conformidade com RoHS  
Certificação KEMA Keur

Consumo de energia kWh/1000 h 24 kWh

## Dados do produto

Código do produto completo 871869674339300

Nome de produto da encomenda MAS LEDtube HF 1500mm HE 20W 865 T5

EAN/UPC – Produto 8718696743393

Código de encomenda 74339300


Numerador – Quantidade por embalagem 1

Numerador – Embalagens por caixa exterior 10

N.º material (12NC) 929001391502

Peso líquido (Peça) 0,200 kg


## Desenho dimensional




TLED 1500mm 230V17W-35W 2600lm 160D 650

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube HF 1500mm HE 20W 865 T5	15,5 mm	18,8 mm	1449 mm	1456,1 mm	1463,2 mm

## Dados fotométricos



LEDtube 1500mm 20W G5 865 3000lm



LEDtube 1500mm 20W G5 865 3000lm

# MASTER LEDtube InstantFit HF T5

## Dados fotométricos



LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm

## Vida útil




LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm



LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm



LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm



LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm

## MASTER LEDtube InstantFit HF T5

### Vida útil



LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm

