



# Lámparas LED prémium Vintage Filament

## LED classic SP 25W G93 E27 GOLD ND 1PF/4

Con un diseño tradicional clásico, la nueva familia de lámparas LED Philips Vintage evoca las lámparas incandescentes familiares. Disponible en una variedad de formas gigantes, velas y otros formatos conocidos, proporciona un ajuste imperceptible en tu espacio. Cuando se utiliza como pieza simbólica, agrega una sensación de nostalgia y crea una atmósfera muy agradable para la socialización y la relajación.

### Datos del producto

Funcionamiento de emergencia	
Base de casquillo	E27 [ E27]
Vida útil nominal (nom.)	15000 h
Ciclo de conmutación	20000X
Tipo técnico	5-25W

Rendimiento inicial (conforme con IEC)	
Código de color	820 [ CCT de 2.000 K]
Ángulo de haz (nom.)	280 °
Flujo lumínico (nom.)	250 lm
Flujo lumínico (nominal) (nom.)	250 lm
Designación de color	Llamas
Temperatura del color con correlación (nom.)	2000 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	50,00 lm/W
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática -IRC (nom.)	80

Mecánicos y de carcasa	
Llmf al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	5 W
Corriente de lámpara (nom.)	44 mA
Equivalente de potencia	25 W
Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de calentamiento hasta el 60% flujo lum. (nom.)	0.5 s
Factor de potencia (nom.)	0.4
Voltaje (nom.)	220-240 V

Temperatura	
Temperatura máxima (nom.)	70 °C

# Lámparas LED prémium Vintage Filament

## Controles y regulación

Regulable No

## Datos técnicos de la luz

Acabado de la lámpara Ámbar transparente

## Aprobación y aplicación

Consumo energético kWh/1000 h 5 kWh

## Datos de producto

Código de producto completo 871869960673200

## Nombre de producto del pedido

LED classic SP 25W G93 E27 GOLD ND 1PF/4

## EAN/UPC - Producto

8718699606732

## Código de pedido

929001392142

## Cantidad por paquete

1

## Numerador - Paquetes por caja exterior

4


## N.º de material (12NC)

929001392142

## Peso neto (pieza)

0,070 kg


## Plano de dimensiones




G93 230V 3-25W 250lm 2000K E27 ND Fila

Product	D	C
LED classic SP 25W G93 E27 GOLD ND 1PF/4	95 mm	142 mm

## Datos fotométricos



LEDbulb 14W E27 820 CL A60




CIRCULAR Photometric 4.5 Philips Lighting B.V. Page 1/1


CLA LEDbulb 25W E27 820 CL G93

# Lámparas LED prémium Vintage Filament


## Datos fotométricos



## Vida útil



LEDbulb 14W E27 820 CL A60



LEDbulb 14W E27 820 CL A60

