

PHILIPS

Eco passport

MASTER LEDtube HF 600mm HO 8W830 T8 MASTER LEDtube InstantFit HF

A Philips MASTER LEDtube InstantFit T8 egyesíti a LED világítást a hagyományos fénycső külső megjelenésével. Az egyedi dizájnak köszönhetően külső megjelenése gyakorlatilag nem különböztethető meg a hagyományos fénycsőétől. A MASTER LEDtube InstantFit T8 ideális megoldás azok számára, akik magas minőségű világítást várnak el, és szeretnék a legtöbbet kihozni a fényforrásból annak teljes élettartama során. A jelentős energiamegtakarítás és a hosszabb élettartam vonzó megtérülési időt és kedvező bekerülési és fenntartási összköltséget biztosít.



Our eco passport

A Signify utat mutat egy ragyogóbb jövő és egy jobb világ felé. A tervezési folyamat részeként innovációink csökkentik a környezeti terhelést és szélesebb körű előnyeket nyújtanak a világnak, ahol dolgozunk.

Tudjuk, hogy ez Önnek is fontos. Ezért környezetvédelmi útlevelet fejlesztettünk ki, amely leírja termékeink környezeti és társadalmi teljesítményét nyolc Kiemelt Fenntarthatósági Területen, melyeket a Fenntartható Tervezés folyamatunk során fejlesztünk 1994 óta.



Energiatakarékosság

- Szabályozható: Nem
- Energiatakarékossági címke (EEL): A+
- Fényhasznosítás (névleges) (névleges): 125,00 lm/W
- Teljesítmény (névleges): 8 W



Kör alak

- Névleges élettartam (névleges): 60000 h



Csomagolás

- SAP Weight Paper Unit (Case): 0,587 kg
- SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,020 kg



Anyagok

- Megfelel az EU RoHS irányelvnek: Igen



Súly és anyagok

- SAP nettó tömeg (darab): 0,160 kg

Energy efficiency ranking / External awards



További információk itt:

<https://www.philips.com/a-w/about/sustainability/sustainable-planet/green-products-and-green-innovation.html>

© 2021 Signify Holding. All rights reserved.