

MASTER LEDtube InstantFit HF

MASTER LEDtube HF 600mm HO 8W830 T8

Philips MASTER LEDtube InstantFit integrerar en LED-ljuskälla i de konventionella lysrörskonstruktionerna. Den unika designen ger ett harmoniskt visuellt intryck som inte går att skilja från den klassiska lysrörsbelysningen. Philips MASTER LEDtube InstantFit är den perfekta lösningen för kunder som har högre krav på belysning och vill maximera värdet över hela livslängden.;Maximal energibesparing och längre livslängd ger attraktiv återbetalningstid och låg TCO.

Produktdata

Allmän information	
Socket	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
EU RoHS-kompatibel	Ja
Nominell livslängd (nom)	60000 h
Driftcykel	50000X

Ljusteknik	
Färgkod	830 [CCT av 3 000 K]
Spridningsvinkel (nom)	160 °
Ljusflöde (nom)	1000 lm
Korrelerad färgtemperatur (nom)	3000 K
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningindex (nom)	83
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %

Drift och elektricitet	
Ingångsfrekvens	20000-80000 Hz
Power (Rated) (Nom)	8 W
Lampström (max)	500 mA

Lampström (min)	150 mA
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus (nom)	0.5 s
Effektfaktor (nom)	0.9
Spänning (nom)	20-50 V

Temperatur	
T-ambient (max)	45 °C
T-ambient (min)	-20 °C
T-förvaring (max)	65 °C
T-förvaring (min)	-40 °C
T-Case max. (nom)	60 °C

Styrenheter och dimming	
Dimbara	Nej

Mekanik och armaturhus	
Material i lampan	Plast


MASTER LEDtube InstantFit HF

Produktlängd	600 mm
Användning och godkännande	
Energieffektivitetsetikett (EEL)	A+
Energisparande produkt	Yes
Godkännandemärkningar	RoHS compliance CE-märkning KEMA Keur certificate
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	10 kWh
Produktdata	
Fullständig produktkod	871869674353900

Beställningsproduktnamn	MASTER LEDtube HF 600mm HO 8W830 T8
EAN/UPC – Produkt	8718696743539
Beställningsnummer	74353900
E-nummer	8295277
Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare – antal förpackningar per kartong	10
Materialnummer (12NC)	929001393102
Nettovikt (stycke)	0,160 kg

Varning och Säkerhet


Måttskiss




MAS LEDtube HF 600mm 10.5W830 T8

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube HF 600mm HO 8W830 T8	25,6 mm	28 mm	588,6 mm	595,7 mm	602,8 mm

Fotometriska data




8W G13 830 3000K



8W G13


MASTER LEDtube InstantFit HF

Fotometriska data




8W G13 830 3000K


Livslängd




8W G13



8W G13




8W G13



8W G13

MASTER LEDtube InstantFit HF

Livslängd



8W G13

