

# PHILIPS

## Eco passport

## MASTER LEDtube HF 600mm HO 8W840 T8 MASTER LEDtube T8 InstantFit EVG

Die Philips MASTER LEDtube HF InstantFit EVG eignen sich hervorragend als Alternative für herkömmliche T8-Leuchtstofflampen am EVG und ermöglichen erhebliche Energieeinsparungen.



### Our eco passport

Signify ist führend auf dem Weg zu einem angenehmeren Leben und einer besseren Welt. Als Teil des Designprozesses entwickeln wir Innovationen, die Umweltbelastungen reduzieren und gesellschaftliche Mehrwerte bieten.

Wir wissen, dass dies auch für unsere Kunden wichtig ist. Deshalb haben wir einen Öko-Pass entwickelt, der anhand von acht definierten Schwerpunktbereichen die Umwelt- und Sozialverträglichkeit unserer Produkte misst. Denn wir arbeiten schon seit 1994 mit einem nachhaltigen Design Prozess, um Umweltbelastungen zu reduzieren und gesellschaftliche Mehrwerte zu schaffen.

#### Energie-

- Dimmbar: Nein
- Energieeffizienz-Label (EEL): A+
- Nennlichtausbeute (nom.): 131,00 lm/W
- Power (Rated) (Nom): 8 W

#### Zirkularität

- Nennlebensdauer (Nom): 60000 h

#### Verpackung

- SAP Weight Paper Unit (Case): 0,587 kg
- SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,022 kg

#### Stoffe

- EU RoHS-konform: Ja

#### Gewicht und Materialien

- SAP Nettogewicht (Einzelteil): 0,160 kg

Energy efficiency ranking / External awards



Weitere Informationen unter:  
<https://www.signify.com/global/sustainability/sustainable-lighting>

© 2020 Signify Holding. All rights reserved.