


**PHILIPS**

Eco passport

## MASTER LEDtube HF 600mm HO 8W865 T8 MASTER LEDtube InstantFit HF

Philips MASTER LEDtube InstantFit integrerar en LED-ljuskälla i de konventionella lysrörskonstruktionerna. Den unika designen ger ett harmoniskt visuellt intryck som inte går att skilja från den klassiska lysrörsbelysningen. Philips MASTER LEDtube InstantFit är den perfekta lösningen för kunder som har högre krav på belysning och vill maximera värdet över hela livslängden. Maximal energibesparing och längre livslängd ger attraktiv återbetalningstid och låg TCO.



### Our Eco passport



#### Energi

- Dimbara: No
- Energieffektivitetsetikett (EEL): A+
- Power (Rated) (Nom): 8 W



#### Cirkularitet

- Nominell livslängd (nom): 60000 h




#### Förpackning

- SAP Weight Paper Unit (Case): 0,587 kg
- SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,022 kg



#### Ämnen

- EU RoHS-kompatibel: No



#### Vikt och material

- Nettovikt (stycke): 0,160 kg

Energy efficiency ranking / External awards

