



# CorePro LEDcandle

## CorePro lustre ND 5.5-40W E14 865 P45 FR

Żarówki CorePro LEDcandles and lusters są nowoczesnym zastąpieniem tradycyjnych żarówek i nadają się w szczególności do żyrandoli. Pasują do opraw z uchwytem E14 („candle”) i E14 lub E27 („luster”) oraz są dostępne w różnych temperaturach barwowych. Lampy LED są do 80% bardziej energooszczędne niż lampy halogenowe i zapewniają znakomitą jakość światła. Okres eksploatacji 15 000 godzin obniża koszty utrzymania. CorePro LED candles and lusters nadają się znakomicie jako podstawowe oświetlenie.

### Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	E14 [E14]
Nominalny okres eksploatacji	15 000 h
Cykl Przetężania	50 000
Lighting Technology	LED
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	865 [CCT of 6500K]
Strumień Świetlny	520 lm
Oznaczenie koloru	Zimne światło dzienne
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	6500 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	94,55 lm/W
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz

Zużycie energii	5,5 W
Lamp Current (Nom)	50 mA
Równoważna moc w watach	40 W
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	0,5 s
Współczynnik mocy (ułamek)	0,5
Napięcie (Nom)	220-240 V
Temperatura	
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	85 °C
Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Nie
Mechanika i korpus	
Wykończenie żarówki	Matowy
Kształt bańki	P45 [P 45 mm]

# CorePro LEDcandle

## Certyfikaty i zastosowania


Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h 6 kWh

## Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	CorePro lustre ND 5.5-40W E14 865 P45 FR
Pełna nazwa produktu	CorePro lustre ND 5.5-40W E14 865 P45 FR
Full EOC	871869674683700



Kod zamówienia	74683700
Materiał Nr (12NC)	929001394602
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8718696746837
Numerator - Packs per outer box	10
EAN/UPC - Opakowanie	8718696746844

## Rysunki techniczne



Product	D	C
CorePro lustre ND 5.5-40W E14 865 P45 FR	45 mm	88 mm

## Dane fotometryczne




General uniform lighting - CorePro lustre ND 5.5-40W E14 865 P45 FR

Spectral Power Distribution Colour - CorePro lustre ND 5.5-40W E14 865 P45 FR

# CorePro LEDcandle

## Dane fotometryczne



Light Distribution Diagram - CorePro lustre ND 5.5-40W E14 865 P45 FR

## Okres eksploatacji



Life Expectancy Diagram - CorePro lustre ND 5.5-40W E14 865 P45 FR



Lumen Maintenance Diagram - CorePro lustre ND 5.5-40W E14 865 P45 FR

