



CorePro LEDcandle

CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 865 B38 FR

A CorePro LEDcandle fosca foi concebida para substituição direta de lâmpadas incandescentes. É compatível com equipamentos com casquilho E14 e é um produto atractivo para candelabros. As LEDlamps proporcionam enormes poupanças de energia e reduzem o custo de manutenção.

Dados do produto


Informações gerais		Tempo de aquecimento até 60% de luz (Nom.)	
Casquilho	E14 [E14]		0.5 s
Vida útil nominal (Nom.)	15000 h	Fator de potência (Nom.)	0.5
Ciclo de comutação	50000X	Tensão (Nom.)	220-240 V
Tipo técnico	7-60W		
Dados técnicos de luminosidade		Temperatura	
Código da cor	865 [CCT de 6500 K]	T-máxima na caixa (Nom)	90 °C
Fluxo luminoso (Nom.)	830 lm		
Fluxo luminoso (nominal) (Nom.)	830 lm	Controles e regulação	
Designação da cor	Cool Daylight	Regulável	false
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	6500 K		
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	118,57 lm/W	Dados mecânicos e de revestimento	
Consistência da cor	<6	Acabamento da lâmpada	Frosted (FR)
Índice de restituição cromática (Nom.)	80		
Llmf no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %	Aprovação e aplicação	
		Etiqueta de Eficiência Energética (EEL)	A++
		Consumo de energia kWh/1000 h	7 kWh
Dados elétricos e de funcionamento		Dados do produto	
Frequência de entrada	50 a 60 Hz	Código do produto completo	871869674685100
Power (Rated) (Nom)	7 W	Nome de produto da encomenda	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 865 B38 FR
Corrente de lâmpada (Nom.)	65 mA		
Potência equivalente	60 W	EAN/UPC – Produto	8718696746851
Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s	Código de encomenda	74685100

CorePro LEDcandle

Numerador – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	10
N.º material (12NC)	929001394702

Peso líquido (Peça)	0,063 kg
---------------------	----------



Desenho dimensional




Candle B38 7-60W 830lm 6500K E14 ND FR

Product	D	C
CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 865 B38 FR	38 mm	114 mm

Dados fotométricos



CorePro LEDcandle 60W E14 865 FR B38



CorePro LEDcandle

Vida útil



LEDbulb 60W E14 827 FR B38

LEDbulb 60W E14 827 FR B38

