



# CorePro Vela LED

## CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR

A CorePro LEDcandle fosca foi concebida para substituição direta de lâmpadas incandescentes. É compatível com equipamentos com casquilho E14 e é um produto atractivo para candelabros. As LEDlamps proporcionam enormes poupanças de energia e reduzem o custo de manutenção.

### Dados do produto


Informações gerais		Tempo de aquecimento até 60% de luz (Nom.)	
Casquilho	E14 [ E14]		0.5 s
Em conformidade com RoHS da UE	Sim	Fator de potência (Nom.)	0.5
Vida útil nominal (Nom.)	15000 h	Tensão (Nom.)	220-240 V
Ciclo de comutação	50000X		
Tipo técnico	7-60W		
Dados técnicos de luminosidade			
Código da cor	865 [ CCT de 6500 K]	Temperatura	
Fluxo luminoso (Nom.)	830 lm	T-máxima na caixa (Nom)	90 °C
Designação da cor	Cool Daylight		
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	6500 K	Controles e regulação	
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	118,57 lm/W	Regulável	false
Consistência da cor	<6		
Índice de restituição cromática (Nom.)	80	Dados mecânicos e de revestimento	
Llmf no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %	Acabamento da lâmpada	Fosco
Dados elétricos e de funcionamento			
Frequência de entrada	50 a 60 Hz	Aprovação e aplicação	
Power (Rated) (Nom)	7 W	Etiqueta de Eficiência Energética (EEL)	A++
Corrente de lâmpada (Nom.)	65 mA	Consumo de energia kWh/1000 h	7 kWh
Potência equivalente	60 W		
Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s	Dados do produto	
		Código do produto completo	871869674687500
		Nome de produto da encomenda	CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR
		EAN/UPC – Produto	8718696746875
		Código de encomenda	74687500

# CorePro Vela LED

Numerador – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	10
N.º material (12NC)	929001394802

Peso líquido (Peça)	0,072 kg
---------------------	----------



## Desenho dimensional



Candle P48 7-60W 830lm 6500K E14 ND FR


Product	D	C
CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR	48 mm	95 mm

## Dados fotométricos



CorePro LEDlustre 60W E14 865 FR P48


CorePro LEDcandle 60W E14 865 FR B38



CorePro LEDlustre 60W E14 865 FR P48

## CorePro Vela LED

### Vida útil



LEDbulb 60W E14 827 FR B38

LEDbulb 60W E14 827 FR B38

