



Lámparas LED clásicas de filamento

LED classic 40W A60 120V E27 GOLD D 1BC

Con un diseño tradicional clásico, las lámparas LED clásicas de filamento combinan los formatos familiares de las lámparas incandescentes clásicas con los beneficios de la tecnología LED de larga duración. Emiten una luz blanca cálida decorativa y atractiva al tiempo que permiten ahorrar cerca de un 90 % en costos de energía, en comparación con las bombillas tradicionales.

Datos del producto

Información general	
Tapa-base	E27 [E27]
Vida útil nominal	15.000 hora(s)
Ciclo del interruptor	20.000
Lighting Technology	LED
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí
Información técnica sobre la luz	
Código de color	822 [CCT of 2200K]
Ángulo de haz (nominal)	300 °
Flujo luminoso	300 lm
Designación de color	Llamas
Temperatura de color correlacionada	2200 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	66,00 lm/W
Consistencia de color	< 6
Índice de producción de color (IRC)	80
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %
Operación y aspectos eléctricos	
Frecuencia de línea	60 Hz


Frecuencia de entrada	60 Hz
Consumo de energía	4,5 W
Corriente de la lámpara (nominal)	40 mA
Equivalente en potencia en vatios	40 W
Tiempo de inicio (nominal)	0,5 s
Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz	0.5 s
Factor de potencia (fracción)	0.7
Voltaje (nominal)	120 V
Temperatura	
T° estuche máxima (nominal)	55 °C
Controles y atenuación	
Regulable	Sí
Mecánica y carcasa	
Acabado de la luz	Transpar.
Forma del foco	A60 [A 60 mm]

Lámparas LED clásicas de filamento

Aprobación y aplicación	
Consumo de energía kWh/1000 h	- kWh
EyeComfort	Si
Información del producto	
Nombre del producto del pedido	LED classic 40W A60 120V E27 GOLD D 1BC
Nombre del producto completo	LED classic 40W A60 120V E27 GOLD D 1BC



Full EOC	871869675092600
Código del pedido	929001394946
N.º de material (12NC)	929001394946
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8718696750926
Numerador: paquetes por caja externa	4
EAN/UPC - Caja	8718696750933

Plano de dimensiones



Product	D	C
LED classic 40W A60 120V E27 GOLD D 1BC	60 mm	109 mm

Datos fotométricos




General uniform lighting - LED classic 40W A60 120V E27 GOLD D 1BC

Light Distribution Diagram - LED classic 40W A60 120V E27 GOLD D 1BC


Lámparas LED clásicas de filamento

Datos fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - LED classic 40W A60 120V E27 GOLD D 1BC

Lifetime



Life Expectancy Diagram - LED classic 40W A60 120V E27 GOLD D 1BC



Lumen Maintenance Diagram - LED classic 40W A60 120V E27 GOLD D 1BC

