


PHILIPS

Eco passport

LED classic 40W ST64 120V E27 GOLD D 1BC

Lâmpadas de LED com filamento clássicas

Com um design tradicional, as lâmpadas de LED com filamento clássicas combinam as formas familiares das lâmpadas incandescentes convencionais com os benefícios da tecnologia LED de longa duração, além de permitirem uma luz branca quente decorativa e bonita e economia de quase 90% em custos de energia quando comparadas às lâmpadas padrão.



Our eco passport

A Signify lidera o caminho para uma vida mais brilhante e um mundo melhor. Como parte do processo de design, inovamos para reduzir o impacto ambiental e trazer maiores benefícios para o mundo em que operamos.

Sabemos que isso é importante para você também. Por isso, desenvolvemos um passaporte ecológico explicando o desempenho ambiental e social de nossos produtos em oito áreas fundamentais de sustentabilidade, desenvolvidos através do nosso processo de Design Sustentável desde 1994.



Energia

- **Regulável:** Sim
- **Etiqueta de Eficiência Energética (EEL):** Not applicable
- **Eficiência luminosa (nominal) (Nom.):** 70,00 lm/W
- **Power (Rated) (Nom):** 5 W



Circularidade

- **Vida útil nominal (Nom.):** 15000 h



Embalagem

- **SAP Weight Paper Unit (Case):** 0,378 kg
- **SAP Weight Paper Unit (Piece):** 0,018 kg
- **SAP Weight Plastic Unit (Case):** 0,060 kg
- **SAP Weight Plastic Unit (Piece):** 0,015 kg



Substâncias

- **Compatível com EU RoHS:** Sim



Peso e materiais

- **Peso líquido (peça):** 0,040 kg

Leitura adicional em:

<https://www.philips.com/a-w/about/sustainability/sustainable-planet/green-products-and-green-innovation.html>

© 2020 Signify Holding. All rights reserved.