



# Lampes urbaines à DEL TrueForce

## 26ED23.5/LED/730/ND 120-277V G2 4/1

La lampe en bout de fût à flux lumineux à DEL TrueForce de Philips facilite la modernisation vers une technologie DEL durable qui fait économiser de l'énergie sans sacrifier le caractère unique de votre extérieur. TrueForce de Philips est une option de remplacement directe qui assure un ajustement parfait avec les luminaires modernes et traditionnels en place. Nous encourageons un remplacement véritable lorsque l'on compare les flux. Ces lampes à bout de fût peuvent être utilisées dans les luminaires fermés.

### Données du produit

Renseignements généraux	
Culot-Base	E26 [Single Contact Medium Screw]
Durée de vie nominale	50 000 h
Cycle de commutation	50 000
Lighting Technology	LED
Conformes aux directives EU RoHS.	Oui

Données techniques sur l'éclairage	
Code de couleur	730 [CCT of 3000K]
Angle du faisceau (nom.)	360 °
Flux lumineux	3 000 lm
Désignation de couleur	Blanc (BLC)
Température de couleur proximale (nom.)	3000 K
Efficacité lumineuse (nominale)	115,00 lm/W
Constance de la couleur	ANSI 3 000 K
Indice de rendu des couleurs (IRC)	70
Llmf à la fin de la durée nominale (nom.)	70 %

Fonctionnement et électricité	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation	26 W
Courant de la lampe (nom.)	220 mA
Temps d'allumage (nom.)	0,5 s
Temps de réchauffement à 60 % du rendement lumineux	0.5 s
Facteur de puissance (fraction)	0.9
Tension (nom.)	120-277 V

Température	
T boîtier maximum (nom.)	60 °C

Commandes et gradation	
Intensité variable	Non

# Lampes urbaines à DEL TrueForce

## Mécanique et boîtier

Finis des ampoules	Transparent
Matériau de l'ampoule	Plastique
Forme de l'ampoule	Autres

## Approbation et utilisation


Consommation d'énergie en kWh/1000 h	- kWh
--------------------------------------	-------

## Données de produit

Nom du produit de la commande	26ED23.5/LED/730/ND 120-277V G2 4/1
-------------------------------	--


Nom complet du produit	26ED23.5/LED/730/ND 120-277V G2 4/1
Code de commande	473579
Numéro de matériau (12 N.C.)	929001396204
Numérateur – Quantité par emballage	1
EAN/CUP - Produit/Boîtier	046677473570
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	4
EAN/CUP – Boîte	50046677473575

## Schéma dimensionnel




Product	D	C
26ED23.5/LED/730/ND 120-277V G2 4/1	84 mm	176 mm

## Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - 26ED23.5/LED/730/ND 120-277V G2  
4/1



General uniform lighting - 26ED23.5/LED/730/ND 120-277V G2 4/1


# Lampes urbaines à DEL TrueForce

## Données photométriques




Light Distribution Diagram - 26ED23.5/LED/730/ND 120-277V G2 4/1

## Durée de vie



Life Expectancy Diagram - 26ED23.5/LED/730/ND 120-277V G2 4/1



Lumen Maintenance Diagram - 26ED23.5/LED/730/ND 120-277V G2 4/1

