



Lampes urbaines à DEL TrueForce

26ED23.5/LED/730/ND 120-277V G2 4/1

La lampe en bout de fût à flux lumineux à DEL TrueForce de Philips facilite la modernisation vers une technologie DEL durable qui fait économiser de l'énergie sans sacrifier le caractère unique de votre extérieur. TrueForce de Philips est une option de remplacement directe qui assure un ajustement parfait avec les luminaires modernes et traditionnels en place. Nous encourageons un remplacement véritable lorsque l'on compare les flux. Ces lampes à bout de fût peuvent être utilisées dans les luminaires fermés.

Données du produit

| Renseignements généraux | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Culot | E26 [Single Contact Medium Screw] |
| Conformes aux directives EU RoHS. | Oui |
| Durée de vie (nom.) | 50000 h |
| Cycle de commutation | 50 000 x |
| Type technique | 26-70W |

| Données techniques sur l'éclairage | |
|--|-----------------------|
| Code de couleur | 730 [TCP de 3 000 K] |
| Angle du faisceau (nom.) | 360 ° |
| Flux lumineux (nom.) | 3000 lm |
| Désignation de couleur | White (WH) |
| Température selon la couleur corrélée (nom.) | 3000 K |
| Efficacité lumineuse (nominale) (nom.) | 115,00 lm/W |
| Constance de la couleur | ANSI 3 000K |
| Indice de rendu des couleurs (nom.) | 70 |
| Llmf à la fin de la durée nominale (nom.) | 70 % |

| Fonctionnement et électricité | |
|--|------------|
| Fréquence d'entrée | 50 à 60 Hz |
| Power (Rated) (Nom) | 26 W |
| Courant de la lampe (nom.) | 220 mA |
| Équivalent de puissance | 70 W |
| Temps d'allumage (nom.) | 0,5 s |
| Temps de préchauffage pour 60 % d'éclairage (nom.) | 0.5 s |
| Facteur de puissance (nom.) | 0.9 |
| Tension (nom.) | 120-277 V |

| Température | |
|--------------------------|-------|
| T boîtier maximum (nom.) | 60 °C |

| Commandes et gradation | |
|------------------------|----|
| Intensité réglable | No |

Lampes urbaines à DEL TrueForce

Mécanique et boîtier


Finis de l'ampoule : Transparent

Données de produit

Nom du produit de la commande : 26ED23.5/LED/730/ND 120-277V G2
4/1
EAN/CUP – Produit : 046677473570

Code de commande : 473579
Numérateur – Quantité par emballage : 1
Numérateur – Emballages par boîte extérieure : 4
Numéro de matériau (12NC) : 929001396204
Poids net (pièce) : 0,365 kg


Schéma dimensionnel




HIB NAM Post top 3000lm 3000K G2

| Product | D | C |
|-------------------------------------|-------|--------|
| 26ED23.5/LED/730/ND 120-277V G2 4/1 | 84 mm | 176 mm |


Données photométriques



High Intensity 40W E39 ED-28 Clear 3000K





HIB NAM Trueforce 26W E26 Clear 730 36D ND



HIB NAM Trueforce 26W E26 Clear 730 36D ND

Lampes urbaines à DEL TrueForce

Durée de vie



HIB NAM Trueforce 26W E26 Clear 730 36D ND

HIB NAM Trueforce 26W E26 Clear 730 36D ND

