

PHILIPS

Eco passport

55ED28/LED/727/ND 120-277V G2 4/1 TrueForce DEL Public (Urbain/Route – SHP/HM)

Les lampes Philips TrueForce DEL Public Urbain offrent une solution DEL facile avec une rentabilisation rapide pour remplacer les lampes de décharge haute intensité (DHI). Ces lampes apportent les avantages d'efficacité énergétique et de longue durée de vie du remplacement de la DHI par la DEL, avec un faible investissement initial offrant des économies instantanées. Avec la bonne répartition de lumière, la taille de lampe compacte et le poids léger, les clients peuvent facilement adapter les lampes DEL TrueForce dans leur système existant, améliorant ainsi la qualité de la lumière sans avoir à changer les luminaires ou sacrifier l'effet de d'éclairage. La prise NEMA de la version E39 à culot goliath NAM (réceptacle ANSI à 3 broches) offre une capacité d'éclairage connecté en ajoutant un nœud de connecteur. Chaque point lumineux individuel peut être contrôlé et surveillé à distance pour améliorer la flexibilité, l'économie d'énergie et l'efficacité de fonctionnement.



Our Eco passport



Energy

- **Intensité réglable:** No
- **Efficacité lumineuse (nominale) (nom.):** 133,33 lm/W
- **Power (Rated) (Nom):** 55 W



Circularity

- **Durée de vie (nom.):** 50000 h



Packaging

- **SAP Weight Paper Unit (Case):** 0,490 kg
- **SAP Weight Paper Unit (Piece):** 0,050 kg



Substances

- **EU RoHS compliant:** Yes
- **Marque RoHS:** RoHS mark



Weight & Materials

- **Poids net (pièce):** 0,900 kg