



Lampes urbaines à DEL TrueForce

55ED28/LED/727/ND 120-277V G2 4/1

La lampe en bout de fût à flux lumineux à DEL TrueForce de Philips facilite la modernisation vers une technologie DEL durable qui fait économiser de l'énergie sans sacrifier le caractère unique de votre extérieur. TrueForce de Philips est une option de remplacement directe qui assure un ajustement parfait avec les luminaires modernes et traditionnels en place. Nous encourageons un remplacement véritable lorsque l'on compare les flux. Ces lampes à bout de fût peuvent être utilisées dans les luminaires fermés.

Données du produit

Renseignements généraux	
Culot-Base	E39 [Single Contact Mogul Screw]
Durée de vie nominale	50 000 h
Cycle de commutation	50 000
Lighting Technology	LED
Conformes aux directives EU RoHS.	Oui

Données techniques sur l'éclairage	
Code de couleur	727 [CCT of 2700K]
Angle du faisceau (nom.)	360 °
Flux lumineux	7 500 lm
Désignation de couleur	Blanc chaud (BC)
Température de couleur proximale (nom.)	2700 K
Efficacité lumineuse (nominale)	133,33 lm/W
Constance de la couleur	ANSI 2 700 K
Indice de rendu des couleurs (IRC)	70
Llmf à la fin de la durée nominale (nom.)	70 %

Fonctionnement et électricité	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation	55 W
Courant de la lampe (nom.)	460 mA
Temps d'allumage (nom.)	0,5 s
Temps de réchauffement à 60 % du rendement lumineux	0,5 s
Facteur de puissance (fraction)	0,9
Tension (nom.)	120-277 V

Température	
T boîtier maximum (nom.)	80 °C

Commandes et gradation	
Intensité variable	Non

Lampes urbaines à DEL TrueForce

Mécanique et boîtier

Fini des ampoules	Transparent
Matériau de l'ampoule	Plastique
Forme de l'ampoule	Autres

Approbation et utilisation


Consommation d'énergie en kWh/1000 h	- kWh
Certifications énergétiques	DLC Standard

Données de produit

Nom du produit de la commande	55ED28/LED/727/ND 120-277V G2 4/1
-------------------------------	-----------------------------------



Nom complet du produit	55ED28/LED/727/ND 120-277V G2 4/1
Code de commande	473652
Numéro de matériau (12 N.C.)	929001397004
Numérateur – Quantité par emballage	1
EAN/CUP - Produit/Boîtier	046677473655
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	4
EAN/CUP – Boîte	50046677473650

Schéma dimensionnel



Product	D	C
55ED28/LED/727/ND 120-277V G2 4/1	105 mm	204 mm

Données photométriques



General uniform lighting - 55ED28/LED/727/ND 120-277V G2 4/1

Light Distribution Diagram - 55ED28/LED/727/ND 120-277V G2 4/1


Lampes urbaines à DEL TrueForce

Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - 55ED28/LED/727/ND 120-277V G2 4/1

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - 55ED28/LED/727/ND 120-277V G2 4/1



Lumen Maintenance Diagram - 55ED28/LED/727/ND 120-277V G2 4/1

