



Lampes urbaines à DEL TrueForce

55ED28/LED/727/ND 120-277V G2 4/1

La lampe en bout de fût à flux lumineux à DEL TrueForce de Philips facilite la modernisation vers une technologie DEL durable qui fait économiser de l'énergie sans sacrifier le caractère unique de votre extérieur. TrueForce de Philips est une option de remplacement directe qui assure un ajustement parfait avec les luminaires modernes et traditionnels en place. Nous encourageons un remplacement véritable lorsque l'on compare les flux. Ces lampes à bout de fût peuvent être utilisées dans les luminaires fermés.

Données du produit

Renseignements généraux	
Culot	E39 [Single Contact Mogul Screw]
EU RoHS compliant	Oui
Durée de vie (nom.)	50000 h
Cycle de commutation	50 000 x
Type technique	55-150W

Données techniques sur l'éclairage	
Code de couleur	727 [TCP de 2 700 K]
Angle du faisceau (nom.)	360 °
Flux lumineux (nom.)	7500 lm
Flux lumineux (nominal) (nom.)	7500 lm
Désignation de couleur	Warm White (WW)
Température selon la couleur corrélée (nom.)	2700 K
Efficacité lumineuse (nominale) (nom.)	133,33 lm/W
Constance de la couleur	ANSI 2700K
Indice de rendu des couleurs (nom.)	70

Llmf à la fin de la durée nominale (nom.)	70 %
---	------

Fonctionnement et électricité	
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	55 W
Courant de la lampe (nom.)	460 mA
Équivalent de puissance	150 W
Temps d'allumage (nom.)	0,5 s
Temps de préchauffage pour 60 % d'éclairage (nom.)	0.5 s
Facteur de puissance (nom.)	0.9
Tension (nom.)	120-277 V

Température	
T boîtier maximum (nom.)	80 °C

Lampes urbaines à DEL TrueForce

Commandes et gradation

Intensité réglable	No
--------------------	----

Mécanique et boîtier

Finis de l'ampoule	Transparent
--------------------	-------------


Approbation et utilisation

Certifications énergétiques	DLC Standard
Liste de produits qualifiés DesignLights Consortium	-

Données de produit

Nom du produit de la commande	55ED28/LED/727/ND 120-277V G2 4/1
EAN/CUP – Produit	046677473655
Code de commande	473652
Numérateur – Quantité par emballage	1
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	4
Numéro de matériau (12NC)	929001397004
Poids net (pièce)	0,900 kg



Schéma dimensionnel



HIB NAM Post top 8000lm 2700K G2

Product	D	C
55ED28/LED/727/ND 120-277V G2 4/1	105 mm	204 mm

Données photométriques




HIB NAM Trueforce 55W E39 Clear 727 36D ND

HIB NAM Trueforce 55W E39 Clear 727 36D ND


Lampes urbaines à DEL TrueForce

Données photométriques




HIB NAM Trueforce 26W-38W-55W E26-E39 Clear 727 36D ND

Durée de vie



HIB NAM Trueforce 26W E26 Clear 730 36D ND



HIB NAM Trueforce 26W E26 Clear 730 36D ND

