

Interact

15T8/24-850/IF21-6U/MAScon IA 10/1

Données du produit

Renseignements généraux	
Culot	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Conformes aux directives EU RoHS.	Oui
Durée de vie (nom.)	50000 h
Cycle de commutation	50 000 x

Données techniques sur l'éclairage

Code de couleur	850 [TCP de 5 000 K]
Angle du faisceau (nom.)	160 °
Flux lumineux (nom.)	2100 lm
Température selon la couleur corrélée (nom.)	5000 K
Constance de la couleur	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80
Lmf à la fin de la durée nominale (nom.)	70 %

Fonctionnement et électricité

Fréquence d'entrée	40000-80000 Hz
Power (Rated) (Nom)	15 W
Courant de la lampe (max.)	350 mA
Courant de la lampe (min.)	120 mA
Temps d'allumage (nom.)	0,5 s
Temps de préchauffage pour 60 % d'éclairage (nom.)	0,5 s
Facteur de puissance (nom.)	0,9
Tension (nom.)	160-380 V

Température	
Température ambiante (max.)	45 °C
Température ambiante (min.)	-20 °C
Température de stockage (max.)	65 °C
Température de stockage (min.)	-40 °C
T boîtier maximum (nom.)	40 °C

Mécanique et boîtier

Longueur du produit	600 mm
---------------------	--------

Approbation et utilisation


Produit écoénergétique	Yes
Marques d'approbation	UL certificate RoHS compliance
Certifications énergétiques	DLC Standard

Données de produit

Nom du produit de la commande	15T8/24-850/IF21-6U/MAScon IA 10/1
EAN/CUP – Produit	046677537241
Code de commande	537241
Numérateur – Quantité par emballage	1
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	10
Numéro de matériau (12NC)	929001398364
Poids net (pièce)	0,270 kg

Interact


Schéma dimensionnel




TLED SMART 4ft HF 14-32W 2100lm 5000K

Product	D1	D2	B	A1	D
15T8/24-850/IF21-6U/MAScon	25,4 mm	27,8 mm	152 mm	570 mm	27,8 mm
IA 10/1					


Données photométriques



LEDtube 15W G13 850 160D IF 6U EasySmart



LEDtube 15W G13 830 160D IF 6U EasySmart





Technical Drawing 01 Page Lighting 01 Page 11

LEDtube 15W G13 850 160D IF 6U EasySmart



Interact

Durée de vie




LEDtube 15W G13 830-850 160D IF 6U EasySmart

LEDtube 15W G13 830-850 160D IF 6U EasySmart



LEDtube 15W G13 830-850 160D IF 6U EasySmart

LEDtube 15W G13 830-850 160D IF 6U EasySmart



LEDtube 15W G13 830-850 160D IF 6U EasySmart

