



# Interact

## 8T8/24-830/IF11/MAScon IA 10/1

### Données du produit

Renseignements généraux	
Culot	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent]
Conformes aux directives EU RoHS.	Oui
Durée de vie (nom.)	50000 h
Cycle de commutation	50 000 x

### Données techniques sur l'éclairage

Code de couleur	830 [ TCP de 3 000 K]
Angle du faisceau (nom.)	160 °
Flux lumineux (nom.)	1150 lm
Température selon la couleur corrélée (nom.)	3000 K
Constance de la couleur	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80
Lmf à la fin de la durée nominale (nom.)	70 %

### Fonctionnement et électricité

Fréquence d'entrée	40000-85000 Hz
Power (Rated) (Nom)	8 W
Courant de la lampe (max.)	280 mA
Courant de la lampe (min.)	70 mA
Temps d'allumage (nom.)	0,5 s
Temps de préchauffage pour 60 % d'éclairage (nom.)	0,5 s
Facteur de puissance (nom.)	0,9
Tension (nom.)	200-380 V

### Température

Température ambiante (max.)	45 °C
Température ambiante (min.)	-20 °C
Température de stockage (max.)	65 °C
Température de stockage (min.)	-40 °C
T boîtier maximum (nom.)	35 °C

### Mécanique et boîtier

Longueur du produit	600 mm
---------------------	--------


### Approbation et utilisation

Produit écoénergétique	Yes
Marques d'approbation	UL certificate RoHS compliance

### Données de produit

Nom du produit de la commande	8T8/24-830/IF11/MAScon IA 10/1
EAN/CUP – Produit	046677537258
Code de commande	537258
Numérateur – Quantité par emballage	1
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	10
Numéro de matériau (12NC)	929001398464
Poids net (pièce)	0,080 kg


Schéma dimensionnel




TLED SMART 2ft HF 8-18W 950lm 3000K

Product	D1	D2	A1	A2	A3
8T8/24-830/IF11/MAScon	25,6 mm	27,8 mm	588,6 mm	595,7 mm	602,8 mm
IA 10/1					


Données photométriques



LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm





LEDtube 8W G13 830 160D IF EasySmart



LEDtube 8W G13 830 160D IF EasySmart



# Interact

## Durée de vie




LEDtube 15W G13 830-850 160D IF 6U EasySmart

LEDtube 15W G13 830-850 160D IF 6U EasySmart



LEDtube 15W G13 830-850 160D IF 6U EasySmart

LEDtube 15W G13 830-850 160D IF 6U EasySmart



LEDtube 15W G13 830-850 160D IF 6U EasySmart

