



MASTER LEDtube EM/ Mains T8

MASTER LEDtube Starter EMP GenII OP

Philips MASTER LEDtube integrerar en LED-ljuskälla i traditionellt lysrörsformat. Den unika designen ger ett enhetligt visuellt intryck som inte går att skilja från traditionella lysrör. Dessa T8 LED-lysrör är rätt val för fullständig prestanda och är utformade för att klara alla vardagsförhållanden. Oslagbara besparingar tack vare låg energiförbrukning och exceptionellt lång livslängd gör att detta lysrör klarar alla krävande användningsområden.

Varning och Säkerhet

- OBSERVERA: Den totala energieffektiviteten och ljusfördelningen i installationer med dessa lampor kommer att variera beroende på utförande.


Produktdata

Allmän information	
Lighting Technology	LED
CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	MASTER LEDtube Starter EMP GenII OP
Fullständigt produktnamn	MASTER LEDtube Starter EMP GenII OP
Full EOC	871869681965400
Beskrivning av lokal kod	8349146

Beställningsnummer	81965400
Materialnummer (12NC)	929001801432
Lokal kod	8349146
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718696819654
Räknare - antal förpackningar per kartong	40
EAN/UPC - Hölje	8718696819678

MASTER LEDtube EM/Mains T8

Måttskiss



Product	D1	D2	C1
MASTER LEDtube Starter EMP GenII OP	3 mm	21,5 mm	34,5 mm

