



MASTER LEDtube EM/ Mains

MASTER LEDtube 900mm 8.5W833 T8 FOOD

Lampa Philips MASTER LEDtube to źródło światła LED umieszczone w module o rozmiarach świetlówki. Jej unikatowa konstrukcja zapewnia doskonale jednorodny wygląd, nie do odróżnienia od świetlówek. Produkt jest przeznaczony dla użytkowników szukających najlepszej relacji ceny do możliwości w granicach skromnego budżetu na modernizację, która będzie trwalsza i zapewni lepszą jakość światła.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Trzonek	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
Trwałość nominalna (Nom)	50000 h
Cykl załączania	50000X

Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	833 [CCT 3300 K]
Strumień świetlny (Nom)	750 lm
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	3300 K
Spójność kolorów	<6
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	83
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu eksploatacji (Nom)	70 %

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość wejściowa	50 to 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	8.5 W

Prąd lampy (Max)	40 mA
Prąd lampy (Min)	36 mA
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom)	0.5 s
Współczynnik mocy (Nom)	0.9
Napięcie (Nom)	220-240 V

Temperatura	
Temperatura otoczenia (Max)	45 °C
Temperatura otoczenia (Min)	-20 °C
Temperatura przechowywania (Max)	65 °C
Temperatura przechowywania (Min)	-40 °C
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	45 °C

Sterowanie i ściemnianie	
Ściemnialna	brak


MASTER LEDtube EM/Mains

Mechanika i korpus	
Długość produktu	900 mm
Zatwierdzenie i Aplikacja	
Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	A+
Energooszczędny produkt	tak
Znaki zatwierdzenia	Oznaczenie CE RoHS compliance Certyfikat KEMA Keur
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	9 kWh
Dane produktu	
Pełny kod produktu	871869676391900

Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER LEDtube 900mm 8.5W833 T8 FOOD
EAN/UPC-produkt	8718696763919
Kod zamówienia	76391900
Numerator SAP – Liczba sztuk w opakowaniu	1
Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	10
Materiał Nr. (12NC)	929001812102
Waga netto (szt.) SAP	0,174 kg

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia


Rysunki techniczne




TLED 3ft 8.5-30W 750lm 160D 3300K G13 ND

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube 900mm 8.5W833 T8 FOOD	25,7 mm	28 mm	893,3 mm	900,4 mm	907,5 mm

Dane fotometryczne




LEDtube 900mm 8-5W G13 833 750lm T8



LEDtube 900mm 8-5W G13 833 750lm T8


MASTER LEDtube EM/Mains

Dane fotometryczne




LEDtube 900mm 8-5W G13 833 750lm T8


Okres eksploatacji




LEDtube 900mm 8-5W G13 833 750lm T8



LEDtube 900mm 8-5W G13 833 750lm T8




LEDtube 900mm 8-5W G13 833 750lm T8



LEDtube 900mm 8-5W G13 833 750lm T8

MASTER LEDtube EM/Mains

Okres eksploatacji



LEDtube 900mm 8-5W G13 833 750lm T8

