



MASTER LEDtube EM/ Mains

MAS LEDtube 900mm 8.5W833 T8 FOOD

O Philips MASTER LEDtube integra uma fonte de luz LED num formato fluorescente tradicional. O seu design único cria um aspeto visual uniforme perfeito que não se distingue do fluorescente tradicional. Ideal para quem procura uma boa relação qualidade/preço com base num orçamento limitado e na necessidade de reinstalação de lâmpadas para um efeito de luz e duração otimizados.

Dados do produto

Informações gerais

Casquilho	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Vida útil nominal (Nom.)	50000 h
Ciclo de comutação	50000X
B50L70	50000 h

Dados técnicos de luminosidade

Código da cor	833 [CCT de 3300K]
Fluxo luminoso (Nom.)	750 lm
Fluxo luminoso (nominal) (Nom.)	750 lm
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	3300 K
Consistência da cor	<6
Índice de restituição cromática (Nom.)	83
Llmf no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %

Dados elétricos e de funcionamento

Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	8.5 W
Corrente de lâmpada (Máx.)	40 mA
Corrente de lâmpada (Mín.)	36 mA

Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Tempo de aquecimento até 60% de luz (Nom.)	0,5 s
Fator de potência (Nom.)	0,9
Tensão (Nom.)	220-240 V

Temperatura

Temperatura ambiente (Máx.)	45 °C
Temperatura ambiente (Mín.)	-20 °C
Temperatura de armazenamento (Máx.)	65 °C
Temperatura de armazenamento (Mín.)	-40 °C
T-máxima na caixa (Nom)	45 °C

Controles e regulação

Regulável	false
-----------	-------

Dados mecânicos e de revestimento

Comprimento do produto	900 mm
------------------------	--------

Aprovação e aplicação

Etiqueta de Eficiência Energética (EEL)	A+
---	----

MASTER LEDtube EM/Mains


Produto energeticamente eficiente	Sim
Marcas de aprovação	Marca CE Conformidade com RoHS Certificação KEMA Keur
Consumo de energia kWh/1000 h	9 kWh
Dados do produto	
Código do produto completo	871869676391900
Nome de produto da encomenda	MAS LEDtube 900mm 8.5W833 T8 FOOD

EAN/UPC – Produto	8718696763919
Código de encomenda	76391900
Numerador – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	10
N.º material (12NC)	929001812102
Peso líquido (Peça)	0,174 kg

Avisos e Segurança

• -


Desenho dimensional




TLED 3ft 8.5-30W 750lm 160D 3300K G13 ND

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 900mm 8.5W833 T8 FOOD	25,7 mm	28 mm	893,3 mm	900,4 mm	907,5 mm

Dados fotométricos




LEDtube 900mm 8-5W G13 833 750lm T8








MASTER LEDtube EM/Mains

Dados fotométricos



Vida útil



MASTER LEDtube EM/Mains

