



MASTER LEDtubo EM/230V

MAS LEDtube 1200mm 12W833 T8 FOOD

El Philips MASTER LEDtube integra una fuente de luz LED en un formato de tubo fluorescente tradicional. Su exclusivo diseño crea un aspecto visual perfectamente homogéneo que no difiere del fluorescente tradicional. Perfecto para quienes buscan rentabilidad con un presupuesto limitado al sustituir lámparas para lograr una mejor iluminación y mayor vida útil.

Datos del producto

Información general	
Base de casquillo	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Vida útil nominal (nom.)	50000 h
Ciclo de conmutación	50000X
B50L70	50000 h

Datos técnicos de la luz	
Código de color	833 [CCT de 3300 K]
Flujo lumínico (nom.)	1000 lm
Flujo lumínico (nominal) (nom.)	1000 lm
Temperatura del color con correlación (nom.)	3300 K
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática -IRC (nom.)	83
Llmf al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %

Operativos y eléctricos	
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	12 W
Corriente de lámpara (máx.)	57 mA
Corriente de lámpara (mín.)	51 mA

Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de calentamiento hasta el 60% flujo lum. (nom.)	0.5 s
Factor de potencia (nom.)	0.9
Voltaje (nom.)	220-240 V

Temperatura	
T ambiente (máx.)	45 °C
T ambiente (mín.)	-20 °C
T de almacenamiento (máx.)	65 °C
T de almacenamiento (mín.)	-40 °C
Temperatura máxima (nom.)	45 °C

Controles y regulación	
Regulable	No

Mecánicos y de carcasa	
Longitud de producto	1200 mm

MASTER LEDtubo EM/230V

Aprobación y aplicación

Etiqueta de eficiencia energética (EEL)	A+
Producto de ahorro de energía	Si
Certificados disponibles	Marca CE Conformidad con RoHS Certificado KEMA Keur
Consumo energético kWh/1000 h	12 kWh

Datos de producto


Código de producto completo	871869676393300
Nombre de producto del pedido	MAS LEDtube 1200mm 12W833 T8 FOOD

EAN/UPC - Producto	8718696763933
Código de pedido	76393300
Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	10
N.º de material (12NC)	929001812202
Peso neto (pieza)	0,251 kg

Advertencias y seguridad

· ·



Plano de dimensiones



TLED 4ft 12-36W 1000lm 160D 3300K G13 ND

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 1200mm 12W833 T8 FOOD	25,7 mm	28 mm	1198,2 mm	1205,3 mm	1212,4 mm


Datos fotométricos








LEDtube 1200mm 12W G13 833 1000lm T8

MASTER LEDtubo EM/230V

Datos fotométricos



Vida útil



MASTER LEDtubo EM/230V

