

PHILIPS

Eco passport

MASTER LEDtube 1500mm 20W833 T8 FOOD MASTER LEDtube T8 KVG/VVG

Die Philips MASTER LEDtube KVG/VVG eignen sich hervorragend als Alternative für herkömmliche T8-Leuchtstofflampen am KVG/VVG und ermöglichen erhebliche Energieeinsparungen. Es gibt Ausführungen in drei unterschiedlichen Lichtstromklassen, um auch anspruchsvollen Anforderungen gerecht zu werden: StandardOutput (SO): bis zu 2.000 Lumen | HighOutput (HO): bis zu 3.100 Lumen | UltraOutput (UO): bis zu 3.700 Lumen.



Our Eco passport

Signify eröffnet den Weg zu einem angenehmeren Leben und einer besseren Welt. Als Teil des Designprozesses entwickeln wir Innovationen, um die Umweltbelastung zu reduzieren und der Welt, in der wir tätig sind, einen größeren Mehrwert zu bieten.

Wir wissen, dass dies auch für Sie wichtig ist. Deshalb haben wir einen Öko-Pass entwickelt, der die ökologische und soziale Leistungsfähigkeit unserer Produkte in acht nachhaltigen Schwerpunktbereichen erklärt, die seit 1994 im Rahmen unseres Sustainable Design Prozesses entwickelt wurden.

Energie-

- Dimmbar: Nein
- Energieeffizienz-Label (EEL): A+
- Nennlichtausbeute (nom.): 84,00 lm/W
- Power (Rated) (Nom): 20 W

Zirkularität

- Nennlebensdauer (Nom): 50000 h

Verpackung

- SAP Weight Paper Unit (Case): 1,058 kg
- SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,030 kg

Stoffe

- EU RoHS-konform: Ja

Gewicht und Materialien

- Nettogewicht (Einzelteil): 0,310 kg

Energy efficiency ranking / External awards



Weitere Informationen unter:
<https://www.philips.com/a-w/about/sustainability/sustainable-planet/green-products-and-green-innovation.html>

© 2020 Signify Holding. All rights reserved.