



TrueForce LED Công nghiệp và Bán lẻ (Kho xưởng – HPI/SON/HPL)

TForce Core HB 200-160W E40 865 WB GM

Đèn Philips TrueForce LED Công nghiệp và Bán lẻ đem đến cho bạn giải pháp hoàn vốn nhanh chóng và dễ dàng để thay thế các đèn HID trong ứng dụng kho xưởng. Giải pháp này đem đến cho bạn những ưu điểm của đèn LED như tiết kiệm năng lượng và tuổi thọ cao, cùng với chi phí đầu tư ban đầu thấp. Với thiết kế đèn độc đáo và khả năng tương thích, bạn có thể bổ sung trực tiếp đèn TrueForce LED vào đèn HID mà không cần thay đổi bộ đèn hay bộ điều khiển. Nhiều lựa chọn góc chiếu và chỉ số hoàn màu cao giúp cải thiện khả năng phân bố ánh sáng, đồng thời tạo môi trường dễ chịu, an toàn và hiệu suất cao.

Cảnh báo và An toàn

• Phiên bản EM yêu cầu chấn lưu EM để hoạt động. Vui lòng tham khảo hướng dẫn lắp đặt hoặc tư vấn của đại diện Philips Lighting.

Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung			
Đế dui đèn	E40 [E40]	Góc chùm sáng (Danh định)	130 °
Tuổi thọ danh định	25.000 h	Quang thông	20.000 lm
Chu kỳ bật/tắt	50.000	Ký hiệu màu sắc	Ánh sáng ban ngày mát
Công nghệ chiếu sáng	LED	Nhiệt độ màu tương ứng (Nom)	6500 K
Tuân thủ tiêu chuẩn RoHS châu Âu	Có	Quang hiệu (định mức) (Danh định)	125,00 lm/W
Thông tin kỹ thuật về đèn		Độ đồng nhất màu sắc	<6
Mã màu	865 [CCT of 6500K]	Chỉ số hoàn màu (CRI)	80

TrueForce LED Công nghiệp và Bán lẻ (Kho xưởng – HPI/SON/HPL)

LLMF khi kết thúc tuổi thọ danh định (Danh định)	70 %
--	------

Vận hành và điện

Tần số dòng	50 to 60 Hz
Tần số đầu vào	50 đến 60 Hz
Mức tiêu thụ điện	160 W
Dòng điện bóng đèn (Danh định)	1.900 mA
Thời gian khởi động (Danh định)	0,7 s
Thời gian khởi động đạt đến 60% độ sáng	0.7 s
Hệ số công suất (Tỷ lệ)	0.9
Điện áp (Danh định)	110-277 V

Nhiệt độ

Nhiệt độ vỏ tối đa (Danh định)	100 °C
--------------------------------	--------

Điều khiển và điều chỉnh độ sáng

Có thể điều chỉnh độ sáng	Không
---------------------------	-------

Cơ khí và vỏ đèn

Hình dạng bóng đèn	T50 [T 50 mm]
--------------------	---------------


Phê duyệt và ứng dụng

Mức tiêu thụ năng lượng kWh/1000 h	- kWh
------------------------------------	-------

Dữ liệu sản phẩm

Tên sản phẩm khác	TForce Core HB 200-160W E40 865 WB GM
Tên sản phẩm đầy đủ	TForce Core HB 200-160W E40 865 WB GM
Mã sản phẩm đầy đủ	871869676938600
Mã đơn hàng	929001812708
Số vật liệu (12NC)	929001812708
Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
EAN/UPC - Sản phẩm/Hộp	8718696769386
Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	2
EAN/UPC - Vỏ	8718696769393

Bản vẽ kích thước




Product	D	C
TForce Core HB 200-160W E40 865 WB GM	211 mm	252 mm

TrueForce LED Công nghiệp và Bán lẻ (Kho xưởng – HPI/SON/HPL)


Dữ liệu phân bố ánh sáng



Spectral Power Distribution Colour - TForce Core HB 200-160W E40 865 WB GM




General uniform lighting - TForce Core HB 200-160W E40 865 WB GM




Light Distribution Diagram - TForce Core HB 200-160W E40 865 WB GM

Tuổi thọ



Lumen Maintenance Diagram - TForce Core HB 200-160W E40 865 WB GM



Life Expectancy Diagram - TForce Core HB 200-160W E40 865 WB GM

TrueForce LED Công nghiệp và Bán lẻ (Kho xưởng – HPI/SON/HPL)

