



# TrueForce LED 工業與商店照明 (高天井 – HPI/SON/HPL)

## TrueForce Core HB 200-160W E40 865 WB GM

飛利浦 TrueForce LED 工業照明與商店照明燈具可針對高天井應用，提供輕鬆且快速回本的 HID 光源汰換解決方案。您將可享有 LED 的節能與長效運作優勢，同時不需負擔高額的初期投資成本。TrueForce LED 燈採獨特的設計並具備兼容性，可直接取代 HID 燈，不需更換燈具或安定器裝置。同時更提供多種光束角度選擇以及出色的演色性指數，可進一步提升照明分佈，同時營造舒適、安全並有助提高產能的環境。

### 产品数据

基本資訊	
接口	E40 [ E40]
標稱使用時間 (標稱)	25000 h
開關週期	50000X
技術類型	160-400W
照明科技	
色碼	865 [ CCT of 6500K]
Beam Angle (Nom)	130 °
光通量 (標稱)	20000 lm
色彩名稱	冷日光
相關色溫 (標稱)	6500 K
光效 (額定) (標稱)	125.00 lm/W
色彩一致性	<6
演色性指數 (標稱)	80
標稱使用時間結束時的燈具流明維護係數 (標稱)	70 %

運作和電氣	
輸入頻率	50 至 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	160 W
燈具電流 (標稱)	1900 mA
相等瓦數	400 W
起始時間 (標稱)	0.7 s
至 60% 亮度的暖機時間 (標稱)	0.7 s
功率因數 (標稱)	0.9
電壓 (標稱)	110-277 V
溫度	
T 盒上限 (標稱)	100 °C
控制調光	
可調光	否


# TrueForce LED 工業與商店照明 (高天井 – HPI/SON/HPL)

<b>應用</b>	
能源效益標籤 (EEL)	A+
<b>產品參數</b>	
完整產品碼	871869676938600
訂購產品名稱	TrueForce Core HB 200-160W E40 865 WB GM
EAN/UPC - 產品	8718696769386

訂購代碼	929001812708
分子 - 各件數量	1
分子 - 每一外盒內件數	2
材質編號(12NC)	929001812708
淨重 (件)	1.300 kg

## 安全提示


## 二维绘图




Bulb T50 180-400W 20000lm 6500K E40 ND

Product	D	C
TrueForce Core HB 200-160W E40 865 WB GM	211 mm	252 mm

## 光度数据




400W E40 T50



400W E40 T50 WB 130D 865 6500K


# TrueForce LED 工業與商店照明 (高天井 – HPI/SON/HPL)

## 光度数据




400W E40 T50 130D 865 6500K

## 壽命



250W E40 Others FR



250W E40 Others FR

