

PHILIPS

Eco passport

TrueForce Core HB 200-160W E40 840 NB LA LED industrial y comercial TrueForce Mains

Las lámparas LED Philips TrueForce para industrias y comercios (gran altura) te ofrecen una solución de recuperación rápida y fácil para reemplazar las lámparas HID en aplicaciones de gran altura. La solución de tensión de red te brinda los beneficios LED de bajo consumo y vida útil prolongada, y solo con una inversión inicial baja. La lámpara está diseñada para conectarla directamente con la tensión de red para renovar los sistemas HID sin pérdida de control y con un factor de potencia alto. TrueForce LED asegura una gran calidad de luz que mejora la distribución de la iluminación en un ambiente confortable, seguro y muy productivo.



Our eco passport

Signify lidera el camino hacia vidas más brillantes y un mundo mejor. Como parte del proceso de diseño, innovamos para reducir el impacto ambiental y aportar mayores beneficios al mundo en el que operamos.

Sabemos que esto es importante para usted también. Así que hemos desarrollado un pasaporte ecológico que explica el rendimiento ambiental y social de nuestros productos en ocho Áreas Centrales Sostenibles, desarrolladas a través de nuestro proceso de Diseño Sostenible desde 1994.



Energía

- Con regulación de intensidad: No
- Etiqueta de eficiencia energética (EEL): Not applicable
- Eficacia lumínica (promedio) (nominal): 125.00 lm/W
- Potencia (promedio) (nominal): 160 W



Circularidad

- Vida útil nominal (nominal): 25000 h



Empaque

- SAP Weight Paper Unit (Case): 1.506 kg
- SAP Weight Paper Unit (Piece): 0.469 kg



Sustancias

- Cumple con el reglamento RoHS de la UE: Sí



Peso y materiales

- Peso neto (pieza): 1.300 kg

Material adicional en:

<https://www.philips.com/a-w/about/sustainability/sustainable-planet/green-products-and-green-innovation.html>

© 2021 Signify Holding. All rights reserved.